

PHILIPS

Velyx Lambalı Tavan
Vantilatörü 32 (Fan) + 24
(Işık) W

Tavan Vantilatörü
Lambaları

3000/4300/6500 K

Siyah

Uzaktan
Kumanda;SceneSwitch;Ayarlan
abilir Beyaz

8721103096883



Sıcaktan soğuk beyaz ışığa sessiz hava akışı

Philips [Velyx/Civx] LED ışıklı tavan vantilatörü, iç mekanlarınızı aydınlatırken serinleten bir hava akışı da sunar. Evdeki aktivitenize uygun olarak, maksimum 150 m³/dk. hava akış hacmine kadar altı farklı fan hızı seçeneğinden birini tercih edin. Çift taraflı fan kanatları sağlam kontrplaktan yapılmıştır ve binlerce saatlik kullanımdan sonra bile şekillerini deforme olmadan korurlar. Renk değiştirmek için fan kanatlarını çevirmeniz yeterli; beyazdan açık ahşap rengine veya siyahtan koyu ahşap rengine geçebilirsiniz. %10'a kadar pürüzsüz dim etme ve beyaz ışığın üç tonuyla ortamı anında değiştirin: sıcak beyaz (3000 K), soğuk beyaz (4500 K) ve soğuk gün ışığı (6500 K). Geliştirilmiş RF tabanlı uzaktan kumandamız, LED ışıklı tavan vantilatörünü evinizin herhangi bir yerinden kolayca kontrol etmenizi sağlar; kumandayı fana doğrultmanıza gerek yok.

Denemesi kolay

- Çift taraflı kanat

Kontrol

- Dim edilebilir, 3 farklı beyaz ışık tonu sunar

Dayanıklılık

- İki hava akışı yönü
- Rahat hava akışı

Güvenlik ve Dayanıklılık

- Kanadın orijinal şeklini korur.
- Güvenli ve uzun ömürlü

Özellikler

Çift taraflı kanat

Beyaz ve açık renkli ahşap kenarlı veya siyah ve koyu renkli ahşap kenarlı kanatlardan birini seçin; anında renk değişimi için kanatları çevirin.

Dim edilebilir, 3 farklı beyaz ışık tonu sunar

Bu Philips LED ışıklı tavan vantilatörleri, %10'a kadar kademeli karartma özelliği sunar; sıcak beyaz ışık (3000 K), soğuk beyaz ışık (4300 K) veya soğuk gün ışığı (6500 K) seçeneklerinden birini tercih ederek her an için doğru ortamı oluşturabilirsiniz.

İki hava akışı yönü

DC motor, yıl boyunca kullanım için ileri ve geri hava akışı yönlerine olanak tanır: yazın soğutma, kışın sıcak hava sirkülasyonu.

Rahat hava akışı

Tavan vantilatörümüz, güçlü bir DC motor ve 170 m³/dk'lık maksimum hava akış hacmiyle hızlı ve etkili soğutma sağlar.

Kanadın orijinal şeklini korur.

Kanatlar sağlam kontrplaktan yapılmıştır ve binlerce saatlik kullanımdan sonra bile orijinal şeklini korur ve deforme olmaz.

Güvenli ve uzun ömürlü

Philips LED ışıklı tavan vantilatörünüzü bir kez kurun ve yıllarca güvenli, sorunsuz konforun tadını çıkarın; darbeler, yangına ve günlük aşınmaya karşı sizi korumak için uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabilir: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: Black
- Malzeme: Metal

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 20 yıl
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 20.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Evet

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 3000-4300-6500 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 104

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası, Oturma Odası
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Vantilatörü Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort
- Ekstra Özellikler: Uzaktan Kumanda, SceneSwitch, Ayarlanabilir Beyaz

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 260 mA
- Hava Akışı: 10.200 m³/h
- Vantilatör verimliliği: 318

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.9

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 4,3 kg
- Genel yükseklik: 340 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 1.320 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 2500@4300K
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Beyaz ışık ayarlama
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8721103096883
- Net ağırlık: 4,3 kg
- Brüt ağırlık: 4,3 kg
- Yükseklik: 19,9 cm
- Uzunluk: 27,6 cm
- Genişlik: 65,5 cm



Yayın tarihi: 2026-07-22
Sürüm: 0.265

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com