

PHILIPS

3 inç Eridani
Gömme Işık 3,5 W

Gömme Lambalar

4000 K

Beyaz

8721103123992



Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Rahat bir ışık kaynağı sağlayan ve gözlerinizi yormayan Philips EyeComfort LED Downlight ile alanınızı aydınlatın.

Denemesi kolay

- Engelsiz ve zarif bir armatüre zemin hazırlayarak alçak tavanlı odalar için ideal hale gelir.

Işık etkisi

- Homojen ışık dağılımı

Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler

Alçak tavanlar için uygunince tasarım Homojen ışık dağılımı

Işığı odalarınız arasında eşit ve homojen bir şekilde dağıtır.

15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabılır: Hayır

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 10.000
- Nominal kullanım ömrü: 20.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Hayır
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Işın açısı: 100
- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 71

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Mutfak, Yatak odası, Yemek Odası, Oturma Odası, Ev Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Gömme Lambalar
- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 35 mA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.45

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,036 kg
- Kesilecek alanın uzunluğu: 8.0 cm
- Kesilecek alanın genişliği: 8.0 cm
- Gömme mesafesi: 9 mm
- Genel yükseklik: 35 mm

Servis

- Garanti: 1 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 90 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 250
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Soğuk beyaz ışık
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 3.5
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı
- Işık kaynağı sayısı: 1

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliđi ile uyumlu: No
- Belirlenmiř destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu iřletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8721103123992
- Net ağırlık: 0,14 kg
- Brüt ağırlık: 0,19 kg
- Yükseklik: 15,4 cm
- Uzunluk: 9,3 cm
- Geniřlik: 9,3 cm



Yayın tarihi: 2026-07-11
Sürüm: 0.264

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluđuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com