

PHILIPS

55-65 inç TV'ler, arka
aydınlatmalı HDMI 2 sync
box 8K

Smart LED

HDMI girişı gerektirir

120Hz'de 4K ve 60Hz'de 8K
desteęi

4 taraflı RGBIC řerit ışık



8721103157454



Kolay sürükleyicilik

HDMI 2.1 Sync Box, filmlerden video oyunlarına her türlü içerięi HDMI ile gerçek zamanlı olarak senkronize eder ve 120 Hz'de 4K ve 60 Hz'de 8K desteęi sunan ultra hızlı bir yenileme hızına sahiptir. Dört taraflı RGBIC TV arka aydınlatması, birden fazla rengi aynı anda görüntüleyip harmanlayarak sürükleyici bir duvara yayılan ışık efekti yaratır. Kurulumu kolay ve genişletilebilir, senkronize edilebilir bu akıllı aydınlatma sistemiyle ev eğlence sisteminizi dönüřtürün; istedięiniz kadar uyumlu aydınlatma sistemini senkronize edin ve birden fazla HDMI cihazı bağlamak istiyorsanız HDMI anahtarı kullanın. Her řeyi WiZ uygulaması, Alexa veya Google Home ile kontrol edin.

Kolay kurulum

- Kurulumu kolay

Akıllı kontrol


- İstedięiniz kontrol

Akıllı özellikler

- Evdeki eğlence düzeninizi dönüřtürün
- Özel senkronizasyon modları
- Yüksek kalite videoyu destekler

Özellikler

Kurulumu kolay



Arka ışığı televizyonunuza takın, sync box cihazınızı kurun ve sürükleyici eğlence deneyiminin keyfini çıkarmaya hemen başlayın.

İstediğiniz kontrol



WiZ uygulaması veya Google ya da Alexa sesli komutlarıyla kolayca kontrol edin. Işıklarınızı televizyonunuzla birlikte otomatik açılıp kapanmak üzere ayarlayabilirsiniz.

Evdeki eğlence düzeninizi dönüştürün



Akıllı ışıklarınızı HDMI üzerinden her video içeriğiyle senkronize edin. En sevdiğiniz filmlerin, video oyunlarının ve spor karşılaşmalarının aksiyonunu yaşayın.

Özel senkronizasyon modları



WiZ uygulamasını kullanarak Sinematik ve Rahatlama gibi hazır senkronizasyon modlarını kullanabilir veya her bir ışık etkisinin parlaklığını ve rengini izlediğiniz içeriğe göre özelleştirebilirsiniz.

Yüksek kalite videoyu destekler



HDMI 2.1 Sync Box, ultra hızlı yenileme hızlarını destekler (4K'de 120 Hz ve 8K'de 60Hz) ve HDMI aracılığıyla filmlerden video oyunlarına, her türlü içeriğin gerçek zamanlı senkronizasyonunu sağlar.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabılır: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: Black
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Ortam sıcaklığı aralığı: -10 ila +40 °C
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Renginizi seçin: Evet
- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
- Tamamen su geçirmez: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Kablo üzerinde açma/kapama düğmesi: Hayır
- Güç adaptörü dahildir: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Warm glow kısılabilir lamba: Hayır

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 20
- Renk sıcaklığı: 2700/6500
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 16

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Oturma Odası, Eğlence odası

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 165 mA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.95
- Gerilim: 220-240 V
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 11

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,591 kg
- Genel yükseklik: 0,35 mm
- Toplam uzunluk: 380 mm
- Genel genişlik: 1 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50/60
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 600
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Gradyan renkli ve beyaz ışık (RGBICW)
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 36
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II – Çift Yalıtımlı

Ampul

- Form faktörü: NA
- Yükseltilebilir yazılım: Evet

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
- Maksimum aksesuar sayısı: 9999
- Uyumlu işletim sistemleri: iOS, Android
- İletişim protokolü: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Üçüncü taraf sistemlerle uyumluluk: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Kestirmeler
- Matter işlevselliği: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8721103157454
- Net ağırlık: 0,59 kg
- Brüt ağırlık: 0,83 kg
- Yükseklik: 19,5 cm
- Uzunluk: 7,3 cm
- Genişlik: 19,5 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08
Sürüm: 0.135

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com