

PHILIPS

Akıllı RGB LED Işık Şeridi, 4 m, Type C, Connected by WiZ

Smart LED

Statik ve dinamik ışık modları

Çok yönlü ve kesilebilir

Güvenilir ve kolay kurulum



8721103159502



Renkle dekore edin

Bu çok yönlü akıllı LED ışık şeridi ile her alanı dönüştürün. Canlı renklerle sunulan çok çeşitli statik ve dinamik ışık modlarını keşfedin. Mobilyalara, duvar kenarlarına veya dolapların altına uyacak şekilde kesin (kesilen parçaların tekrar takılamayacağını unutmayın). Koruyucu kaplama, uzun ömürlü performans sağlarken, güçlü yapışkan arka yüzey sayesinde neredeyse her yüzeye hızlı ve hasarsız bir şekilde yapıştırılabilir. WiZ uygulaması kullanılarak kolayca kurulabilir ve tüm Connected by WiZ ürünleriyle tam uyumludur.

Kolay kurulum

- Son derece basit kurulum
- Kurulumu kolay

Akıllı özellikler

- Işığınızı programlarla otomatikleştirin
- SpaceSense hareket algılama
- Müzikle senkronize

Akıllı cihazlar

- Mater onaylı

Işık modları

- Canlı renk

Özellikler

Son derece basit kurulum



1. WiZ uygulamasını indirin2. Işığınızı açın3. Işığı Wi-Fi'ye bağlayın

Kurulumu kolay




İstedığınız alana göre bükün ve kesin, ardından çift taraf yapışkanlı arka yüzeyi ve montaj aksesuarlarını kullanarak yerine sabitleyin.

Işığınızı programlarla otomatikleştirin

Işıklarınızı günlük veya haftalık rutinlerinize göre otomatikleştirin. Işığınızı siz eve gelmeden önce açılacak şekilde programlayın ve ihtiyaç duymadığınızda kapalı tutun.

SpaceSense hareket algılama



Işıklarınızı, entegre SpaceSense teknolojisini kullanarak odaya girdiğinizde otomatik açılan hareket sensörlerine dönüştürün. İki veya daha fazla Connected by WiZ ışığı veya cihazı bunun için yeterli.

Müzikle senkronize



Müzik Senkronizasyonu, ritmin hissi. Akıllı telefonunuzdaki mikrofon ile ışıklarınızı en sevdiğiniz müziklerle zahmetsizce senkronize edin.

Mater onaylı



Tercih ettiğiniz akıllı ev asistanı ile istediğiniz biçimde kontrol edin. Alexa, Google Home ve Apple Home ile sorunsuz entegrasyon için Matter uyumlu.

Canlı renk



Her ruh haline uygun ortam aydınlatması için milyonlarca canlı renk arasından seçim yapın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabilir: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Renginizi seçin: Evet
- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
- Tamamen su geçirmez: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Kablo üzerinde açma/kapama düğmesi: Evet
- Güç adaptörü dahildir: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Warm glow kısılabilir lamba: Hayır

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): ≥ 80
- Renk sıcaklığı: 2700/6500
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 95

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Mutfak, Yatak odası, Oturma Odası, Çocuk odası, Eğlence odası

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 75 mA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.7
- Gerilim: 220-240 V
- Güç: 5,3
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 11

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,157 kg
- Genel yükseklik: 0,21 mm
- Toplam uzunluk: 400 mm
- Genel genişlik: 1 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Armatürün toplam lumen çıkışı: NA
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Renkli ışık
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 6.5
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Evet

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
- Maksimum aksesuar sayısı: 9999
- Uyumlu işletim sistemleri: iOS, Android
- İletişim protokolü: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Üçüncü taraf sistemlerle uyumluluk: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Kestirmeler
- Matter işlevselliği: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8721103159502
- Net ağırlık: 0,16 kg
- Brüt ağırlık: 0,24 kg
- Yükseklik: 16,7 cm
- Uzunluk: 8,2 cm
- Genişlik: 13,9 cm



Yayın tarihi: 2026-07-11
Sürüm: 0.122

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com