

PHILIPS

Akıllı RGBIC LED Işık Şeridi,
20 m, Type G,
Connected by WiZ

Smart LED

Çok renkli ışık efektleri

Statik ve dinamik ışık modları

Çok yönlü ve kesilebilir



8721103159601



Akan renkler

Bu çok yönlü RGBIC ışık şeridi, gökkuşağının peşinde ve kusursuz solan renk efektlerinden ışıltılı dinamik sahnelere kadar göz kamaştırıcı çok renkli efektler sunar. Canlı renklerde geniş bir statik ve dinamik ışık modu yelpazesiyle herhangi bir odada ambiyansı ayarlayın. Esneklik için tasarlanan bu şerit, neredeyse her alana uyacak şekilde kesilebilir; böylece mobilyaların üzerine, duvar kenarlarına veya dolapların altına kolayca monte edebilirsiniz (kesilen parçaların tekrar takılamayacağını unutmayın). WiZ uygulaması kullanılarak kolayca kurulabilir ve tüm Connected by WiZ ürünleriyle tam uyumludur.

Kolay kurulum

- Son derece basit kurulum
- Kurulumu kolay

Akıllı özellikler

- SpaceSense hareket algılama
- Müzikle senkronize

Akıllı cihazlar

- Mater onaylı

Işık modları

- Çok renkli ışık
- Canlı renk

Özellikler

Son derece basit kurulum




1. WiZ uygulamasını indirin2. Işığınızı açın3. Işığı Wi-Fi'ye bağlayın

Kurulumu kolay



İstediğiniz alana göre bükün ve kesin, ardından çift taraf yapışkanlı arka yüzeyi ve montaj aksesuarlarını kullanarak yerine sabitleyin.

SpaceSense hareket algılama



Işıklarınızı, entegre SpaceSense teknolojisini kullanarak odaya girdiğinizde otomatik açılan hareket sensörlerine dönüştürün. İki veya daha fazla Connected by WiZ ışığı veya cihazı bunun için yeterli.

Müzikle senkronize




Müzik Senkronizasyonu, ritmin hissi. Akıllı telefonunuzdaki mikrofon ile ışıklarınızı en sevdiğiniz müziklerle zahmetsizce senkronize edin.

Mater onaylı




Tercih ettiğiniz akıllı ev asistanı ile istediğiniz biçimde kontrol edin. Alexa, Google Home ve Apple Home ile sorunsuz entegrasyon için Matter uyumlu.

Çok renkli ışık



Bu Lightstrip, gökkuşağı ve parlıtlar gibi çok renkli göz kamaştırıcı ışık etkileri için aynı anda çeşitli renkler üretebilir.

Canlı renk



Her ruh haline uygun ortam aydınlatması için milyonlarca canlı renk arasından seçim yapın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabilir: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Renginizi seçin: Evet
- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
- Tamamen su geçirmez: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Kablo üzerinde açma/kapama düğmesi: Evet
- Güç adaptörü dahildir: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Warm glow kısılabilir lamba: Hayır

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): ≥ 80
- Renk sıcaklığı: 2200-6500 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: < 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 95

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Mutfak, Yatak odası, Oturma Odası, Çocuk odası, Eğlence odası

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 75 mA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.9
- Gerilim: 220-240 V
- Güç: 30,6
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 11

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,475 kg
- Genel yükseklik: 0,21 mm
- Toplam uzunluk: 2.000 mm
- Genel genişlik: 1 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Armatürün toplam lumen çıkışı: NA
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Gradyan renkli ve beyaz ışık (RGBICW)
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 36
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Evet

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
- Maksimum aksesuar sayısı: 9999
- Uyumlu işletim sistemleri: iOS, Android
- İletişim protokolü: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Üçüncü taraf sistemlerle uyumluluk: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Kestirmeler
- Matter işlevselliği: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8721103159601
- Net ağırlık: 0,48 kg
- Brüt ağırlık: 0,71 kg
- Yükseklik: 21,8 cm
- Uzunluk: 8,2 cm
- Genişlik: 18,9 cm



Yayın tarihi: 2026-07-11
Sürüm: 0.173

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com