

PHILIPS

Gradient Zemin Işıđı,
RGBIC LED, Connected
by WiZ

Smart LED

Çok renkli ışık efektleri

Statik ve dinamik ışık modları

TV ile senkronize (donanım
gereklidir)



8721103160720



Renk sıçramaları

Bu gradyan zemin ışığıyla alanınızı dönüştürün. RGBIC teknolojisi, aynı anda birçok renkte canlı ışık efektleri oluşturur. Şık ve minimalist tasarımıyla her odaya mükemmel uyum sağlar; özelleştirilebilir ön ayar modları sayesinde dinamik animasyonlar veya yumuşak, sabit ışıklar arasında seçim yapabilirsiniz. Işıđınızı TV ekranınızla senkronize edebilir (senkronizasyon donanımı gereklidir) veya en sevdiğiniz şarkıların ritmine göre dans ettirebilirsiniz.

Kolay kurulum

- Son derece basit kurulum

Akıllı özellikler

- SpaceSense hareket algılama
- Müzikle senkronize

Akıllı cihazlar

- Mater onaylı

Işık modları

- Pürüzsüz gradyanlar
- Sürükleyici ışık

Form faktörü

- Şık tasarım


Özellikler

Son derece basit kurulum



1. WiZ uygulamasını indirin2. Işığınızı açın3. Işığı Wi-Fi'ye bağlayın

SpaceSense hareket algılama



Işıklarınızı, entegre SpaceSense teknolojisini kullanarak odaya girdiğinizde otomatik açılan hareket sensörlerine dönüştürün. İki veya daha fazla Connected by WiZ ışığı veya cihazı bunun için yeterli.

Müzikle senkronize




Müzik Senkronizasyonu, ritmin hissi. Akıllı telefonunuzdaki mikrofon ile ışıklarınızı en sevdiğiniz müziklerle zahmetsizce senkronize edin.

Mater onaylı




Tercih ettiğiniz akıllı ev asistanı ile istediğiniz biçimde kontrol edin. Alexa, Google Home ve Apple Home ile sorunsuz entegrasyon için Matter uyumlu.

Pürüzsüz gradyanlar



Duvarları aynı anda birden fazla renge boyayın. Güzel ışık gradyanları oluşturmak için pürüzsüz renk bileşimleri yaratın.

Sürükleyici ışık



Senkronizasyon donanımı sayesinde ışıklarınızı müzik ve video ile senkronize ederek ev deneyiminizi dönüştürün.

Şık tasarım



Bu lambanın modern ve minimalist stili her alana zahmetsizce uyum sağlayarak evinize sofistike ve şık bir dokunuş getirir.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabilir: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: Black
- Malzeme: Plastik, Alüminyum

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Ortam sıcaklığı aralığı: -10 ila +40 °C
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Renginizi seçin: Evet
- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
- Tamamen su geçirmez: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Kablo üzerinde açma/kapama düğmesi: Hayır
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Warm glow kısılabilir lamba: Hayır

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): ≥80
- Renk sıcaklığı: 2700/6500
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <2

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Yatak odası, Oturma Odası, Çocuk odası, Eğlence odası

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 69 mA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.7
- Gerilim: 220-240 V
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 9,5

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 1,347 kg
- Toplam uzunluk: 135,5 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Çap: 90 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: NA
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Gradyan renkli ve beyaz ışık (RGBICW)
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 9.7
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Evet

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
- Maksimum aksesuar sayısı: 9999
- Uyumlu işletim sistemleri: iOS, Android
- İletişim protokolü: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Üçüncü taraf sistemlerle uyumluluk: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Kestirmeler
- Matter işlevselliği: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8721103160720
- Net ağırlık: 1,35 kg
- Brüt ağırlık: 3,03 kg
- Yükseklik: 14,8 cm
- Uzunluk: 143,4 cm
- Genişlik: 14,3 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08
Sürüm: 0.59

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com