

PHILIPS

燈泡 60W A19 E26

LED

2700K

800lm

15000h

046677586867



適合居家照明的先進 LED 燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

高品質照明

- 為您的眼睛舒適而設計

選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 形狀和尺寸與標準白熾燈泡相似

規格

為您的眼睛舒適而設計



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

取代標準白熾燈



此款呈現當代照明的節能標準 LED 燈泡採用精美形狀設計與常見尺寸，是永久取代傳統標準白熾燈泡的完美替代品。

焦點

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E26
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 塑膠

燈泡尺寸

- 高度: 11.7 cm
- 寬度: 6 cm

耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 15,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 光束角度: 200 °
- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 2700 K
- 額定光通量: 800 lm

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

其他特性

- 效率: 90 lm/W

包裝資訊

- EAN: 046677586867
- EOC: 586867
- 產品名稱: 8.8A19/PER/827/FR/P/E26/Sensor 4/IPF

耗電量

- 功率因數: 0.7
- 電壓: AC 120 V
- 等效瓦數: 60 W
- 耗電量: 8.8 W

產品尺寸與重量

- 長度: 11.7 cm

技術規格

- 頻率: 60 Hz

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 046677586867
- 淨重: 0.06 kg
- 淨重: 0.08 kg
- 高度: 17.1 cm
- 長度: 6.5 cm
- 寬度: 7.5 cm



發行日期: 2025-06-14
版本: 0.109

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所含資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com