

桿式立燈

享受這款桿式 LED 立燈散發出的彩色燈光，照亮整片牆壁。有了雙區域照明，這款立燈能直立於角落，以柔和的漸層色光線營造舒適的氛圍，或可以移除座腳，橫放在沙發下方或電視後方，立刻為您與家人創造放鬆情境。

產品亮點

- 全彩
- 多功能掛燈
- 雙區域燈光效果





易於設定的智慧照明功能

只需將您的 WiZ 燈連接到 Wi-Fi 網路，立即享受智慧功能的效益。當您不在家時，只需設定燈光自動開啟和關閉的時間即可輕鬆控制燈具。無需安裝額外如中樞器或閘道等硬體！



獨家打造透過動作開啟的 SpaceSense™ 燈具

WiZ 的 SpaceSense 技術將您的燈具變成移動感應器。只要在一個房間內裝設至少兩個 WiZ 燈，即可在 WiZ 應用程式中啟動 SpaceSense 功能，然後透過移動感應以自動開燈和關燈。簡單易用。這就是 SpaceSense。這就是 WiZ。



依照您的作息設定照明時間

依照您的日常作息或每週例行活動自動化您的智慧照明，排定在早上或您回家之前開燈，以及在不需要時關燈以節省能源。




數百萬種顏色和不斷變化的燈光模式，讓您度過美好的一天

選擇您喜歡的任一種燈光顏色，或直接套用我們為您設計的動態燈光模式。例如，「壁爐」或「海洋」模式，替您營造出令人驚嘆的氛圍，讓您的心情愉悅放鬆。



從可調式暖白光到冷白光，營造適當的氛圍

可選擇充滿活力的冷白光到柔和暖白光等多種光色，或直接從預設模式中選取模式，例如「專注」和「放鬆休息」模式，為您的當下活動營造最佳氛圍。



以您喜歡的方式控制智慧照明

WiZ 使您能夠以多種方式控制智慧照明。使用您的智慧型手機、語音、WiZ 遙控器或使用現有的壁式開關，切換您偏好的兩種模式以調整燈光。適用於 Google Home、Alexa 和 Siri 捷徑。



規格

燈泡特性

預期用途: 室內
燈泡外型: 圓形
可調式: 是

設計與外型

顏色: 白光
材質: 塑膠

耐用性

平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 25 年
光通維持率 (LMF): 70%
更換週期數目: 50,000
標稱使用壽命: 25,000

隨附額外功能/配件

可用遙控器調光: 是
內建 LED: 是
電源開關設在電線上: 無
隨附電源變壓器: 是
隨附遙控器: 無

照明特性

色彩一致性: 6 SDCM
演色性指數 (CRI): ≥ 80
色溫: 2200-6500 K
達到 60% 光色的熱機時間: 2
光效 (額定) (標準): 83 lm/W

其他

特殊設計: 客廳 飯廳 臥室 兒童房

其他特性

燈電流: 180 mA

耗電量

功率因數: 0.7
電壓: 100-240 V

產品尺寸與重量

淨重: 1.5 kg
整體高度: 1,500 mm
整體長度: 180 mm
整體寬度: 180 mm

服務

保固: 2 年

技術規格

直徑: 180 mm
燈具總流明輸出: 1080
光色: 2200-6500 (RGB)
隨附燈泡瓦數: 13
IP 防護等級: UL02 - 潮濕環境 (北美洲)
防護等級: 等級 II

支援項目

與效果功能相容: Yes
WiFi: Wireless G
定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date
最大配件數: 9999
通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 046677604349
淨重: 1.31 kg
淨重: 1.99 kg
高度: 12 cm
長度: 116 cm
寬度: 19 cm



© 2025 Signify Holding。保留所有權利。本文件提供的資訊可能會有所更改，恕不另行通知。Signify 對此文件所包含資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證，也不對根據此文件資訊所做的任何行為負責。本文件中提供的資訊不作為任何商業邀約，除非 Signify 同意，也不構成任何報價或合約的一部分。所有商標均為 Signify Holding 或其各自擁有者所持有。