



## 移動式可攜式燈具

探索柔和光線與彩色漸層光的無限組合，將您的個人空間幻化成別具特色的空間。利用移動式 LED 燈，無論在家中室內或是室外，都可立即打造出舒適無比的角落。

## 產品亮點

- 全彩
- 雙區域燈光效果
- 觸控面板控制



### 易於設定的智慧照明功能

只需將您的 WiZ 燈連接到 Wi-Fi 網路，立即享受智慧功能的效益。當您不在家時，只需設定燈光自動開啟和關閉的時間即可輕鬆控制燈具。無需安裝額外如中樞器或閘道等硬體！



### 獨家打造透過動作開啟的 SpaceSense™ 燈具

WiZ 的 SpaceSense 技術將您的燈具變成移動感應器。只要在一個房間內裝設至少兩個 WiZ 燈，即可在 WiZ 應用程式中啟動 SpaceSense 功能，然後透過移動感應以自動開燈和關燈。簡單易用。這就是 SpaceSense。這就是 WiZ。



### 依照您的作息設定照明時間

依照您的日常作息或每週例行活動自動化您的智慧照明，排定在早上或您回家之前開燈，以及在不需要時關燈以節省能源。



### 數百萬種顏色和不斷變化的燈光模式，讓您度過美好的一天

選擇您喜歡的任一種燈光顏色，或直接套用我們為您設計的動態燈光模式。例如，「壁爐」或「海洋」模式，替您營造出令人驚嘆的氛圍，讓您的心情愉悅放鬆。



### 從可調式暖白光到冷白光，營造適當的氛圍

可選擇充滿活力的冷白光到柔和暖白光等多種光色，或直接從預設模式中選取模式，例如「專注」和「放鬆休息」模式，為您的當下活動營造最佳氛圍。



### 雙區域燈光效果，讓燈光無處不在

嘗試多種燈光顏色，用獨特的漸層燈光效果打造您專屬的風格。使用動態燈光模式來營造符合您心情的場景，燈具的上下部會發出不同的光線顏色。



# 規格

## 燈泡特性

預期用途: 室內  
燈泡外型: 圓形  
可調式: 是

## 設計與外型

顏色: 白光  
材質: 塑膠

## 耐用性

平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 25 年  
光通維持率 (LMF): 70%  
更換週期數目: 50,000  
標稱使用壽命: 25,000

## 隨附額外功能/配件

可用遙控器調光: 是  
內建 LED: 是  
電源開關設在電線上: 無  
隨附電源變壓器: 是  
隨附遙控器: 無

## 照明特性

色彩一致性: 6 SDCM  
演色性指數 (CRI):  $\geq 80$   
色溫: 2200-6500 K  
達到 60% 光色的熱機時間: 2  
光效 (額定) (標準): 29 lm/W

## 其他

特殊設計: 客廳 飯廳 臥室 兒童房 戶外

## 其他特性

燈電流: 160 mA

## 耗電量

功率因數: 0.7  
電壓: 100-120 V

## 產品尺寸與重量

淨重: 0.65 kg  
整體高度: 193 mm  
整體長度: 116 mm  
整體寬度: 116 mm

## 服務

保固: 2 年

## 技術規格

直徑: 116 mm  
燈具總流明輸出: 400  
光色: 2200-6500 (RGB)  
隨附燈泡瓦數: 13.5  
IP 防護等級: UL02 - 潮濕環境 (北美洲)  
防護等級: 等級 II

## 支援項目

與效果功能相容: Yes  
WiFi: Wireless G  
定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date  
最大配件數: 9999  
通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

## 包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 046677604356  
淨重: 0.65 kg  
淨重: 1.03 kg  
高度: 27.6 cm  
長度: 16.7 cm  
寬度: 16.7 cm



© 2025 Signify Holding。保留所有權利。本文件提供的資訊可能會有所更改，恕不另行通知。Signify 對此文件所包含資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證，也不對根據此文件資訊所做的任何行為負責。本文件中提供的資訊不作為任何商業邀約，除非 Signify 同意，也不構成任何報價或合約的一部分。所有商標均為 Signify Holding 或其各自擁所有者所持有。