

## LED 燈條 13 呎

視需要切割、形塑和重塑我們的室內氛圍 LED 燈條。這款照明提供彩色、動態燈光模式，美化了櫥櫃下方或家具後方空間，而當您想要放鬆心情時，其環境光也可以營造出完美的氛。

### 產品亮點

- 全彩
- 包含電源供應器
- IP20/塑膠



### 易於設定的智慧照明功能

只需將您的 WiZ 燈連接到 Wi-Fi 網路，立即享受智慧功能的效益。當您不在家時，只需設定燈光自動開啟和關閉的時間即可輕鬆控制燈具。無需安裝額外如中樞器或閘道等硬體！




### 使用任何 Matter 智慧家庭平台進行控制

此產品經過 Matter 認證，可透過 Google Home、Amazon Alexa、Apple Home 或您選擇的任何其他 Matter 智慧家庭平台輕鬆進行控制。



### 依照您的作息設定照明時間

依照您的日常作息或每週例行活動自動化您的智慧照明，排定在早上或您回家之前開燈，以及在不需要時關燈以節省能源。



### 打造您專屬的完美燈光場景

自行混合不同的色彩和白光模式，為您的日常時刻營造完美的燈光氛圍。儲存新增場景之後，可隨時透過 WiZ 應用程式或語音選擇啟用模式。



### 數百萬種顏色和不斷變化的燈光模式，讓您度過美好的一天

選擇您喜歡的任一種燈光顏色，或直接套用我們為您設計的動態燈光模式。例如，「壁爐」或「海洋」模式，替您營造出令人驚嘆的氛圍，讓您的心情愉悅放鬆。



### 從可調式暖白光到冷白光，營造適當的氛圍

可選擇充滿活力的冷白光到柔和暖白光等多種光色，或直接從預設模式中選取模式，例如「專注」和「放鬆休息」模式，為您的當下活動營造最佳氛圍。



# 規格

## 燈泡特性

預期用途: 室內

## 設計與外型

顏色: 白光

材質: 塑膠

## 耐用性

平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年

光通維持率 (LMF): 70%

更換週期數目: 50,000

標稱使用壽命: 15,000

## 隨附額外功能/配件

可用遙控器調光: 無

內建 LED: 是

電源開關設在電線上: 是

隨附電源變壓器: 是

隨附遙控器: 無

## 照明特性

色彩一致性: 6 SDCM

演色性指數 (CRI):  $\geq 80$

色溫: 2700-5000 K

達到 60% 光色的熱機時間: 2

光效 (額定) (標準): 66 lm/W

## 其他

特殊設計: 客廳 廚房 臥室 兒童房

## 其他特性

燈電流: 135 mA

## 耗電量

功率因數: 0.5

電壓: 100-120 V

耗電量: 12

## 產品尺寸與重量

淨重: 0.232 kg

整體高度: 3 mm

整體長度: 4,000 mm

整體寬度: 10 mm

## 服務

保固: 2 年

## 技術規格

燈具總流明輸出: 840

光色: 2700-5000

可調式燈具: 是

隨附燈泡瓦數: 12.7

IP 防護等級: IP20

防護等級: UL 不接地

## 支援項目

與效果功能相容: Yes

WiFi: Wireless G

定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date

最大配件數: 9999

通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

## 包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 046677604400

淨重: 0.22 kg

淨重: 0.28 kg

高度: 16 cm

長度: 5.7 cm

寬度: 14.1 cm



© 2025 Signify Holding。保留所有權利。本文件提供的資訊可能會有所更改，恕不另行通知。Signify 對此文件所包含資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證，也不對根據此文件資訊所做的任何行為負責。本文件中提供的資訊不作為任何商業邀約，除非 Signify 同意，也不構成任何報價或合約的一部分。所有商標均為 Signify Holding 或其各自擁所有者所持有。