



LED 燈條 RGB 50 英尺



我們的 15 公尺 RGB 燈條設計旨在搭配和美化廣大空間，具有超過 1600 萬種純色、靜態和動態模式以及智慧功能。只需依照您的需要切割，使用非破壞性的黏合劑將它們放置在任何表面上，並使用直覺式 WiZ 應用程式透過現有的 Wi-Fi 控制它們。靜態和動態燈光模式、智慧型調光和燈光排程可讓您掌控整個系統 — 即使您不在家時也是如此。可搭配 Google Home、Amazon Alexa 和 Apple HomeKit 使用，實現極致易用性。

產品亮點

- 全彩
- IP20/塑膠



易於設定的智慧照明功能

只需將您的 WiZ 燈連接到 Wi-Fi 網路，立即享受智慧功能的效益。當您不在家時，只需設定燈光自動開啟和關閉的時間即可輕鬆控制燈具。無需安裝額外如中樞器或閘道等硬體！



使用任何 Matter 智慧家庭平台進行控制

此產品經過 Matter 認證，可透過 Google Home、Amazon Alexa、Apple Home 或您選擇的任何其他 Matter 智慧家庭平台輕鬆進行控制。

數百萬種顏色和不斷變化的燈光模式，讓您度過美好的一天

選擇您喜歡的任一種燈光顏色，或直接套用我們為您設計的動態燈光模式。例如，「壁爐」或「海洋」模式，替您營造出令人驚嘆的氛圍，讓您的心情愉悅放鬆。



同步燈光與音樂

透過我們的音樂同步功能隨著節奏律動。輕鬆將您的燈光與您喜愛的音樂同步。請記得將行動裝置放在揚聲器附近，以獲得聲光的完美融合。

易於切割和延伸的入門套件

2 公尺/6.6 英呎入門套件。可將其切割或輕鬆延長至最符合您想法的長度。最多可延長至 10 公尺 (延長線另售)。

靜態和動態燈光模式讓您的心情愉悅放鬆

從數百萬種顏色或我們為您設計的燈光模式組合中進行選擇。透過如此多樣化的選擇，您可以為您所有的假日、聚會、親密時刻和日常氛圍帶來魔力！



規格

燈泡特性

預期用途: 室內
可調式: 是

設計與外型

顏色: 白光
材質: 塑膠

耐用性

平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
光通維持率 (LMF): 70%
更換週期數目: 50,000
標稱使用壽命: 15,000

隨附額外功能/配件

可用遙控器調光: 是
內建 LED: 是
電源開關設在電線上: 是
隨附電源變壓器: 是
隨附遙控器: 無

照明特性

演色性指數 (CRI): -
色溫: NA
達到 60% 光色的熱機時間: 2

其他

特殊設計: 客廳 臥室 兒童房

其他特性

燈電流: 330 mA

耗電量

功率因數: 0.5
電壓: 100-240 V
耗電量: 15.3

產品尺寸與重量

淨重: 0.27 kg
整體高度: 2.1 mm
整體長度: 15,000 mm
整體寬度: 10 mm

服務

保固: 2 年

技術規格

燈具總流明輸出: -
光色: RGB
隨附燈泡瓦數: 18
IP 防護等級: IP20
防護等級: 等級 II

支援項目

與效果功能相容: Yes
WiFi: Wireless G
定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date
最大配件數: 9999
通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 046677605544
淨重: 0.42 kg
淨重: 0.57 kg
高度: 18.7 cm
長度: 8.2 cm
寬度: 18.9 cm



© 2025 Signify Holding。保留所有權利。本文件提供的資訊可能會有所更改，恕不另行通知。Signify 對此文件所包含資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證，也不對根據此文件資訊所做的任何行為負責。本文件中提供的資訊不作為任何商業邀約，除非 Signify 同意，也不構成任何報價或合約的一部份。所有商標均為 Signify Holding 或其各自擁有者所持有。