# **PHILIPS**

嵌燈

嵌燈

3000K

灰色





# 出色的照明與風格

深藏內嵌式設計,營造視覺舒適感

#### 搭配您的室內擺設

· 簡明優雅的外觀

#### 光效

• 多層次視覺效果動態多層設計

#### 優越品質

· EyeComfort - 不傷眼的光線

#### 耐用

• 使用壽命最長可達 25,000 小時

### 規格

#### 簡明優雅的外觀

簡潔現代的設計讓您的房間更顯優雅精緻。

#### 多層次視覺效果動態多層設計

感。

#### **EyeComfort**

劣質光線可能會造成眼睛疲勞, 我們大多待 會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測 動態多層設計耀眼奪目,為房間增添創新質 試標準,包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和 使用壽命最長可達 25,000 小時 調光效果,可確保光線能滿足 EveComfort Philips LED 技術可讓產品使用壽命延長至 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照 25,000 小時。

明, 在使用壽命內都能維持性能, 提供十多 年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼

## 焦點

#### 燈泡特性

- . 預期用途: 室內
- . 燈泡外型: 圓形

#### 設計與外型

- . 顏色: 灰色
- . 材質: 鋁合金
- . 外罩色彩: 灰色
- . 外殼材質: 鋁壓鑄
- 光學罩表面處理: 透明
- . 光學罩材質: 聚碳酸酯

#### 耐用性

- ·平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下):
- ·光通維持率 (LMF): 70%
- · 更換週期數目: 15.000
- •環境溫度範圍: -20 至 +40 ℃
- •標稱使用壽命: 25,000 h

#### 隨附額外功能/配件

- •可用遙控器調光:無
- · 內建 LED: 是
- . 隨附遙控器: 無

### 保固

. 保固期: 1年

#### 照明特性

- · 光束角度: 36°
- · 色彩一致性: 5 SDCM
- . 演色性指數 (CRI): 90
- •達到 60% 光色的熱機時間: <2
- . 光通量容限: +/-10%
- •恆光輸出:無
- ·相關色溫 (標稱): 3000
- ·點火色度: (0.4341, 0.3993) 5SDCM
- · 光源可更換: 無
- · 燈具光束幅度: 36°
- ·光通量: 1.000 lm
- 光學材料: 聚碳酸酯樹脂
- ·光學裝置類型: 光束角度 36°
- 反光器材質: 鋁與聚碳酸酯
- ·光效 (額定) (標準): 90.91 lm/W

#### 其他

- •特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦 公室. 走道
- 風格: 當代時尚系列
- •類型:嵌燈
- · EyeComfort: 是

#### 其他特性

- . 燈電流: 100 mA
- ·符合歐盟 RoHS 標準: 是

#### 功率

- •輸入電壓: 220 至 240
- · 湧入電流: 8.5 A
- · 浪湧時間: 0.18 ms
- ·功率因數 (比值): 0.5

#### 耗電量

- ·功率因數: 0.5
- 耗電量: 11
- 功耗容差: +/-10%

#### 產品尺寸與重量

- •淨重: 0.25 kg
- ·嵌入長度: 7.5 cm
- •嵌入寬度: 7.5 cm
- 高度: 8 cm
- ·長度: 8.4 cm
- . 內嵌距離: 50 mm
- •寬度: 8.4 cm
- · 整體直徑: 84 mm
- 整體高度: 80 mm

#### 服務

. 保固: 3年

#### 技術規格

- · 直徑: 84 mm
- ·燈具總流明輸出: 1000
- . 光色: 3000
- ·主電源: AC 220-240
- · 隨附燈泡瓦數: 11
- · IP 防護等級: IP20
- ・防護等級: 等級Ⅱ
- ·纜線: 0.7 公尺纜線不含插頭
- •連線照明: 飛線/電線
- ·可調光: 否
- ・驅動器/電力單元/變壓器: 電源裝置 (開/關)
- ·內附驅動器: 是
- . 固定材料: 鋼鐵
- •易燃性標誌: 用於安裝於通常易燃的表面
- ·灼熱絲測試: 溫度 650°C、持續時間 30 秒
- 防水防**塵規範** (IP): IP20 | 可防止手指侵入
- ·線路頻率: 50 or 60
- •機械衝擊保護規範: IKO3 | 0.3 J
- . 裝置部件數量: 單位
- . 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量: 110
- . 適合隨機切換: 無
- ·保護等級 IEC: 安全等級 II



- · EAN/UPC 產品: 6922341958106
- •淨重: 0.25 kg
- •淨重: 0.29 kg
- 高度: 9 cm
- •長度: 9.7 cm
- •寬度: 11.7 cm

