

PHILIPS

嵌燈

嵌燈

4000K

灰色



6922341958168



出色的照明與風格

深藏內嵌式設計，營造視覺舒適感

搭配您的室內擺設

- 簡明優雅的外觀

光效

- 多層次視覺效果動態多層設計

優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線

耐用

- 使用壽命最長可達 25,000 小時

規格

簡明優雅的外觀

簡潔現代的設計讓您的房間更顯優雅精緻。

多層次視覺效果動態多層設計

動態多層設計耀眼奪目，為房間增添創新質感。

EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照

明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

使用壽命最長可達 25,000 小時

Philips LED 技術可讓產品使用壽命延長至 25,000 小時。

焦點

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形

設計與外型

- 顏色: 灰色
- 材質: 鋁合金
- 外罩色彩: 灰色
- 外殼材質: 鋁壓鑄
- 光學罩表面處理: 透明
- 光學罩材質: 聚碳酸酯

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 25 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000
- 環境溫度範圍: -20 至 +40 °C
- 標稱使用壽命: 25,000 h

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 是
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

保固

- 保固期: 1 年

照明特性

- 光束角度: 36°
- 色彩一致性: 5 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 90
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2
- 光通量容限: +/-10%
- 恆光輸出: 無
- 相關色溫 (標稱): 4000
- 點火色度: (0.3732, 0.3641) 5SDCM
- 光源可更換: 無
- 燈具光束幅度: 36°
- 光通量: 1,080 lm
- 光學材料: 聚碳酸酯樹脂
- 光學裝置類型: 光束角度 36°
- 反光器材質: 鋁與聚碳酸酯
- 光效 (額定) (標準): 98.18 lm/W

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室, 走道
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 嵌燈
- EyeComfort: 是

其他特性

- 燈電流: 100 mA
- 效率: 98 lm/W
- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

功率

- 輸入電壓: 220 至 240
- 湧入電流: 8.5 A
- 浪湧時間: 0.18 ms
- 功率因數 (比值): 0.5

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 耗電量: 11 W
- 功耗容差: +/-10%

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.25 kg
- 嵌入長度: 7.5 cm
- 嵌入寬度: 7.5 cm
- 高度: 8 cm
- 長度: 8.4 cm
- 內嵌距離: 5 cm
- 寬度: 8.4 cm
- 整體直徑: 84 mm
- 整體高度: 80 mm

服務

- 保固: 3 年

技術規格

- 直徑: 84 mm
- 燈具總流明輸出: 1080
- 光色: 4000
- 主電源: AC 220-240
- 隨附燈泡瓦數: 11
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II
- 纜線: 0.7 公尺纜線不含插頭
- 連線照明: 飛線/電線
- 驅動器/電力單元/變壓器: 電源裝置 (開/關)
- 內附驅動器: 是
- 固定材料: 鋼鐵
- 易燃性標誌: 用於安裝於通常易燃的表面
- 灼熱絲測試: 溫度 650°C、持續時間 30 秒
- 防水防塵規範 (IP): IP20 | 可防止手指侵入
- 線路頻率: 50 or 60
- 機械衝擊保護規範: IK03 | 0.3 J
- 裝置部件數量: 單位
- 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量: 110
- 保護等級 IEC: 安全等級 II
- 適合隨機切換: 無
- 可調光: 否

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6922341958168
- 淨重: 0.25 kg
- 淨重: 0.29 kg
- 高度: 9 cm
- 長度: 9.7 cm
- 寬度: 11.7 cm



發行日期: 2025-05-01
版本: 0.87

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com