

PHILIPS

T5 環型螢光燈管

Master T5

55 W

2GX13

冷白光

8711500642516



明亮時尚的居家風格，融合 輕薄設計

選擇飛利浦 T5，將輕薄設計帶入各種應用，營造出時尚的居家氛圍。其 Super 80 Color 技術能提供出色的照明品質，美化任何裝潢效果。

節能

- 節能

時尚現代的燈座

- 輕薄設計，適合各種應用

規格

節能 輕薄設計

飛利浦 PLQ 燈將輕薄設計帶入各種應用，營造更時尚的氛圍。均勻散布的光線，創造明亮的居家環境。

焦點

燈泡特性

- 插座: 2GX13
- 技術: 螢光燈
- 可調式: 是

燈泡尺寸

- 高度: 305 mm
- 寬度: 18 mm

耐用性

- 標稱使用壽命: 12,000

照明特性

- 應用: 更明亮的照明
- 演色性指數 (CRI): 81
- 色溫: 4000 K
- 光色類別: 冷白光
- 額定光通量: 4210 lm
- 相關色溫 (標稱): 4000 K
- 光通量: 4,210 lm
- 光效 (額定) (標準): 76 lm/W

耗電量

- 能源效益標章 (EEL): G
- 耗電量: 55.7
- 能源消耗 kWh/1000 h: 56

技術規格

- 光輸出: 4,200 lm
- 形狀: 環型螢光燈管
- 色度坐標 Y: 0.38
- 色度坐標 X: 0.38
- EPREL 註冊編號: 423623
- 通量測量參考: Sphere
- 可調光: 是
- 燈座基底: 2GX13



發行日期: 2025-08-30
版本: 0.774

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com