

PHILIPS

環型螢光燈管

Master T5

60 W

2GX13

暖白光

871150064259225



明亮時尚的居家風格，融合 輕薄設計

適合明亮時尚的居家風格搭配的輕薄設計

節能

- 節能

提供最明亮的照明

- 更加明亮的照明帶來鮮明生動的體驗

高流明輸出造就高效率

- 高啟動照明輸出

規格

節能

更為明亮

高效能的螢光燈結合 BrightBoost 技術，演繹正確色彩，更加明亮

高啟動照明輸出

高照明輸出帶來更明亮、品質更佳的光源，居家應用的自然飽和度更臻理想。

焦點

燈泡特性

- 插座: 2GX13
- 技術: 省電光源
- 可調式: 是

燈泡尺寸

- 高度: 379 mm
- 寬度: 18 mm

耐用性

- 光通維持率 (LMF): 0.85
- 標稱使用壽命: 12,000

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 81
- 色溫: 3000 K
- 額定光通量: 5000 lm
- 相關色溫 (標稱): 3000 K
- 光通量: 5,000 lm
- 光效 (額定) (標準): 83 lm/W

耗電量

- 電壓: 230 V
- 能源效益標章 (EEL): G
- 耗電量: 60.6
- 能源消耗 kWh/1000 h: 61

技術規格

- 頻率: 50
- 形狀: 環型
- 色度坐標 Y: 0.403
- 色度坐標 X: 0.44
- EPREL 註冊編號: 423624
- 通量測量參考: Sphere
- 可調光: 是
- 燈座基底: 2GX13

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8711500642592
- 淨重: 0.14 kg
- 淨重: 0.38 kg
- 高度: 39.7 cm
- 長度: 38.1 cm
- 寬度: 2.5 cm



發行日期: 2025-09-17
版本: 0.898

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com