

PHILIPS

鹵素反射式燈泡

75 W

E27 燈座

透明

8711500887016



優異鹵素照明效果

提供明亮閃耀且亮度調節功能優異的燈具。實現室內重點照明效果的最佳選擇。

個人情境營造

- 最佳亮度調節功能可調暗光源，營造舒適溫馨的氣氛

值得信任的明燈

- 您可放心的信賴飛利浦包裝說明

打造舒適溫馨的氣氛

- 明亮的鹵素燈光能提供更好的對比效果，讓重點更明確
- 明亮閃耀的照明效果可讓您在家中創造專屬的燈光氛圍

規格

最佳亮度調節

此款燈可搭配各式亮度調節器使用，不僅能夠以 0% 的精密調幅將燈光調暗，還能營造與您慣用的白熾燈效果相同的舒適溫馨氣氛。

品質可靠

飛利浦實現其對光源效能的承諾。您可放心信賴飛利浦包裝上對照明輸出、使用壽命和白熾燈瓦數換算的說明。

鹵素燈對比清晰，讓您一目了然

明亮鹵素燈光不僅能加強對比效果、讓文字更加清晰，視線也會變得更加清楚。而且，明亮光線可讓眼睛較為放鬆，有助於輕鬆聚焦。

明亮閃耀的照明

透明鹵素燈屬於閃耀光源，可在其照明處提供絕佳的反射光，並在沒有照明到的地方呈現清楚的陰影。飛利浦鹵素燈可在房間中營造裝飾性的照明效果，讓您的房間更加出色。

焦點

燈泡特性

- 形狀: 反射燈
- 插座: E27
- 可調式: 是

燈泡尺寸

- 高度: 99 mm
- 寬度: 97 mm

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 2 年
- 更換週期數目: 8,000
- 標稱使用壽命: 2,000

照明特性

- 應用: 重點照明
- 光束角度: 25 °
- 演色性指數 (CRI): 100
- 色溫: 2800 K
- 光色類別: 透明
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮 s
- 相關色溫 (標稱): 2800 K

功率

- 功率因數 (比值): 1

耗電量

- 電壓: 230 V
- 耗電量: 75.0
- 能源消耗 kWh/1000 h: 75

額定值

- 額定壽命: 2,000

技術規格

- 可調光: 是
- 燈座基底: E27



發行日期: 2025-08-30
版本: 0.634

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com