

PHILIPS

鹵素豆燈燈泡

50 W

GY6.35 燈座

暖白光

8711500887801



優異鹵素照明效果

提供明亮閃耀且亮度調節功能優異的超小巧燈具。容易搭配家中現代化風格的照明設備。

個人情境營造

- 最佳亮度調節功能可調暗光源，營造舒適溫馨的氣氛

打造舒適溫馨的氣氛

- 明亮的鹵素燈光能提供更好的對比效果，讓重點更明確
- 明亮閃耀的照明效果可讓您在家中創造專屬的燈光氛圍

適用於時尚燈具

- 小巧尺寸可輕鬆搭配現代化風格的照明設備

規格

最佳亮度調節

此款燈可搭配各式亮度調節器使用，不僅能夠以 0% 的精密調幅將燈光調暗，還能營造與您慣用的白熾燈效果相同的舒適溫馨氣氛。

鹵素燈對比清晰，讓您一目了然

明亮鹵素燈光不僅能加強對比效果、讓文字更加清晰，視線也會變得更加清楚。而且，明亮光線可讓眼睛較為放鬆，有助於輕鬆聚焦。

明亮閃耀的照明

透明鹵素燈屬於閃耀光源，可在其照明處提供絕佳的反射光，並在沒有照明到的地方呈現清楚的陰影。飛利浦鹵素燈可在房間中營造裝飾性的照明效果，讓您的房間更加出色。

尺寸小巧

超小巧的豆燈可提供高強度光源以及明亮的指向性燈光，能夠完美搭配家中現代化風格的照明設備。

焦點

燈泡特性

- 形狀: 豆燈
- 插座: GY6.35
- 可調式: 是
- 燈泡表層: 透明

燈泡尺寸

- 高度: 12 mm
- 寬度: 44 mm

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 2 年
- 標稱使用壽命: 2,000

照明特性

- 應用: 特殊應用
- 演色性指數 (CRI): 100
- 色溫: 2800 K
- 光色類別: 暖白光
- 額定光通量: 910 lm
- 相關色溫 (標稱): 3000 K
- 光通量: 700 lm

耗電量

- 電壓: 12 V
- 耗電量: 50

額定值

- 額定壽命: 2,000

技術規格

- 可調光: 是
- 燈座基底: GY6.35



發行日期: 2025-08-30
版本: 0.555

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com