

PHILIPS

燈泡

LED

14W-109 (109W GLS、27W CFL)
W

E27

內建 7 種情境燈光

8718699642860



適合居家照明的先進 LED 燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

選擇永續型解決方案

- 您可放心的信賴飛利浦包裝說明。
- 不含水銀

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 為您的眼睛舒適而設計

規格

無紫外線或紅外線

光束不含紅外線表示，在此光線下不會發熱，光束也無紫外線，表示在此光線下的布料與物品不會褪色。

不含水銀 為您的眼睛舒適而設計



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

焦點

燈泡特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27

燈泡尺寸

- 高度: 15.5 cm
- 寬度: 8.1 cm

耐用性

- 標稱使用壽命: 25,000 h
- 更換週期數目: 50,000

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000 K
- 額定光通量: 1700 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 830 | CCT of 3000K

其他

- EyeComfort: 無

其他特性

- 效率: 121 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8718699642860
- EOC: 871869964286000
- 產品名稱: LEDBulb 14W E27 3000K W A80 1CT/6 TW

耗電量

- 功率因數: 0.9
- 電壓: 100-240 V
- 瓦數: 14 W
- 等效瓦數: 109 W

產品尺寸與重量

- 長度: 15.5 cm

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699642860
- 淨重: 0.15 kg
- 淨重: 0.19 kg
- 高度: 16.2 cm
- 長度: 8.2 cm
- 寬度: 8.2 cm
- 材質編號 (12NC): 929002003068



發行日期: 2024-03-18
版本: 0.20

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com