

# PHILIPS

Moire 天花板燈 10W

天花板燈

2700K

內建 7 種情境燈光

8719514251267



## 舒適、不傷眼的 LED 光線

專為雙眼舒適度打造的飛利浦 LED 燈具。

### 輕鬆體驗

- 輕鬆安裝，無需配線。

### 光效

- 光線散佈統一

### 優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線
- 輕鬆清洗

### 耐用

- 使用壽命長達 15,000 小時

# 規格

## 輕鬆安裝

### 光線散佈統一

房間各個角落都能獲得均勻統一的光照。

## EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

## 輕鬆清洗

材質平滑易清洗，讓家中從地板到天花板都隨時耀眼動人。

## 使用壽命長達 15,000 小時

Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至 15,000 小時。

# 焦點

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內

## 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 塑膠

## 耐用性

- 更換週期數目: 15,000

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點(從經濟效益角度)的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

## 照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

## 其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是

## 其他特性

- 燈電流: 175, 88 mA
- 效率: 110 lm/W

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 0.37 kg
- 高度: 6.8 cm
- 長度: 27 cm
- 寬度: 27 cm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 270 mm
- 燈具總流明輸出: 1100
- 光色: 2700
- 主電源: AC 100-240
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

8719514251267

**包裝尺寸與重量**

- EAN/UPC - 產品: 8719514251267
- 淨重: 0.24 kg
- 淨重: 0.54 kg

- 高度: 33.9 cm
- 長度: 7.2 cm
- 寬度: 33.6 cm



發行日期: 2025-03-11  
版本: 0.150

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)