



# 舒適、不傷眼的 LED 光線

專為雙眼舒適度打造的飛利浦 LED 燈具。

#### 輕鬆體驗

·輕鬆安裝,無需配線。

### 光效

. 光線散佈統一

#### 優越品質

- · EyeComfort 不傷眼的光線
- 輕鬆清洗

#### 耐用

• 使用壽命長達 15,000 小時

## 規格

#### 輕鬆安裝

#### 光線散佈統一

房間各個角落都能獲得均匀統一的光照。

#### **EyeComfort**

劣質光線可能會造成眼睛疲勞, 我們大多待 在室內,為居家空間使用正確照明在現代社 15,000 小時。 會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測 試標準,包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和 調光效果,可確保光線能滿足 EveComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照 明,在使用壽命內都能維持性能,提供十多 年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼 睛好的燈具,您的眼睛會感謝您。

#### 輕鬆清洗

材質平滑易清洗,讓家中從地板到天花板都 隨時耀眼動人。

#### 使用壽命長達 15,000 小時

Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至

### 焦點

#### 燈泡特性

•預期用途:室內

#### 設計與外型

- · 額色· 白光
- · 材質: 金屬, 塑膠

#### 耐用性

· 更換週期數目: 15.000 ·標稱使用壽命: 15.000

#### 環境

•產品廢棄處理:根據當地法規廢棄處理已 至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品,且 ·整體長度: 270 mm 不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產 · 整體寬度: 270 mm 品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境 及人體健康可能發生的負面影響。

#### 隨附額外功能/配件

- ·可用遙控器調光: 無
- · 內建 LED: 是
- . 隨附遙控器: 無

#### 照明特性

- · 色彩一致性: 6 SDCM
- . 演色性指數 (CRI): 80
- . 色溫: 2700 K
- •達到 60% 光色的熱機時間: 2
- ·光效 (額定) (標準): 110 lm/W

- •特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列 •類型: 天花板燈
- · EyeComfort: 是

#### 其他特性

. 燈電流: 175. 88 mA

#### 產品尺寸與重量

- · 淨重: 0.37 kg
- · 整體高度: 68 mm

#### 服務

. 保固: 1年

#### 技術規格

- ·直徑: 270 mm
- . 燈具總流明輸出: 1100
- . 光色: 2700
- ·主電源: AC 100-240
- 可調式燈具: 否
- ·IP 防護等級: IP20
- · 防護等級: 等級 I

### 包裝尺寸與重量

・EAN/UPC - 產品: 8719514251267

・淨重: 0.24 kg ・淨重: 0.54 kg ・高度: 33.9 cm ・長度: 7.2 cm ・寬度: 33.6 cm



發行日期: 2025-08-30 版本: 0.155 © 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證,對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意,本文件提及之資訊並非任何商業合約,亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。