

PHILIPS

燈泡 60W A60 E27

LED

4000K

820lm

25000h

8719514325692



適合居家照明的先進 LED 燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

選擇永續型解決方案

- 您可放心的信賴飛利浦包裝說明。
- 不含水銀

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 為您的眼睛舒適而設計

規格

無紫外線或紅外線

光束不含紅外線表示，在此光線下不會發熱，光束也無紫外線，表示在此光線下的布料與物品不會褪色。

不含水銀



不含水銀，可採無危險性廢棄物方式棄置，讓您輕鬆創造更永續環保的生活空間。

為您的眼睛舒適而設計



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並為住家建立完美氣氛。

焦點

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面

耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 25,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 4000 K
- 額定光通量: 820 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 940 | CCT of 4000K
- 光效 (額定) (標準): 120 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

包裝資訊

- EAN: 8719514325692
- EOC: 871951432569200
- 產品名稱: LEDBulb 6.8W 940 W 1CT/12 TW

耗電量

- 功率因數: 0.9
- 電壓: 100-240 V
- 等效瓦數: 60 W
- 耗電量: 6.8 W

產品尺寸與重量

- 整體高度: 109 mm
- 整體長度: 109 mm
- 整體寬度: 60 mm

技術規格

- 頻率: 50-60

8719514325692

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514325692
- 淨重: 0.04 kg
- 淨重: 0.06 kg

- 高度: 10.7 cm
- 長度: 6.1 cm
- 寬度: 6.1 cm



發行日期: 2025-08-30
版本: 0.51

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com