

PHILIPS

Robot Pie 桌燈

書桌燈

4000K

內建 7 種情境燈光

可調光

8719514420359



舒視、不傷眼的 LED 照明

飛利浦 LED Performance 檯燈是擁有堅固設計和最佳性能的完美燈具，能為任何居家空間增添質感和明亮氛圍。舒適、不傷眼的照明，

優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線

控制功能

- 階段調光

規格

EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和

調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

階段調光

不同的調光等級可供選取，營造適合當下的完美氣氛。

焦點

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 可調式: 是

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 塑膠

耐用性

- 更換週期數目: 15,000
- 標稱使用壽命: 15,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 4000 K
- 光效 (額定) (標準): 64 lm/W

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 辦公室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 書桌燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: 可調式

其他特性

- 燈電流: 180 mA

產品尺寸與重量

- 淨重: 1.6 kg
- 整體高度: 418 mm
- 整體長度: 180 mm
- 整體寬度: 337 mm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 燈具總流明輸出: 900
- 光色: 4000
- 主電源: 100-240
- 隨附燈泡瓦數: 14
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514420359
- 淨重: 1.6 kg
- 淨重: 1.97 kg
- 高度: 45.5 cm
- 長度: 21.5 cm
- 寬度: 21.5 cm



發行日期: 2025-08-30
版本: 0.233

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com