## **PHILIPS**

### Cicero 可攜式燈具

可攜式燈具

5000K

黑色

可調光



8719514443730



# 舒視、不傷眼的 LED 照明

飛利浦 LED Performance **檯燈**是擁有堅固設計和最佳性能的完美燈具, 能為任何居家空間增添質感和明亮氛圍。 舒適、不傷眼的照明,

#### 優越品質

· EyeComfort - 不傷眼的光線

### 規格

#### **EveComfort**

劣質光線可能會造成眼睛疲勞, 我們大多待 在室內, 為居家空間使用正確照明在現代社 會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測

試標準,包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和 年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼 調光效果,可確保光線能滿足 EyeComfort 睛好的燈具,您的眼睛會感謝您。 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照 明,在使用壽命內都能維持性能,提供十多

### 焦點

#### 燈泡特性

- •預期用途:室內
- . 燈泡外型: 圓形
- •可調式:是

#### 設計與外型

- . 顏色: 黑色
- . 材質: 塑膠

#### 耐用性

- ·平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- ·光通維持率 (LMF): 70% • 更換週期數目: 30,000 •標稱使用壽命: 15,000

#### 環境

·產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已 至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品,且 不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產 品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境 及人體健康可能發生的負面影響。

#### 隨附額外功能/配件

- •可用遙控器調光:無
- · 內建 LED: 是
- . 隨附遙控器: 無

#### 照明特性

- ·色彩一致性: 6 SDCM
- . 演色性指數 (CRI): 80
- . 色溫: 5000 K
- •達到 60% 光色的熱機時間: 2
- ·光效 (額定) (標準): 30 lm/W

#### 其他

- . 特殊設計: 花園
- 風格: 當代時尚系列
- •類型:可攜式燈具
- · EveComfort: 是
- •額外功能: 可調式

#### 其他特性

. 燈電流: 1200 mA

#### 產品尺寸與重量

- · 淨重: 0.36 kg
- 整體高度: 198 mm
- · 整體長度: 115 mm
- ·整體寬度: 115 mm

#### 服務

. 保固: 2年

#### 技術規格

- · 直徑: 115 mm
- . 燈具總流明輸出: 180
- . 光色: 5000
- ·主電源:5 V
- . 隨附燈泡瓦數: 6
- · IP 防護等級: IP54
- 防護等級: 等級 Ⅲ

#### 包裝尺寸與重量

- ·EAN/UPC 產品: 8719514443730
- · 淨重: 0.36 kg
- · 淨重: 0.48 kg
- · 高度: 21.6 cm
- ·長度: 13.7 cm
- ·寬度: 13.7 cm



發行日期: 2025-08-30 版本: 0.356

© 2025 Signify Holding, 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證,對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意,本文件提及之資訊並非任何商業合約,亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com