




Hero 桌燈

WiZ Hero 桌燈採用線條細緻的圓弧設計，可讓您為起居空間的任何角落帶來繽紛的智慧照明。利用 WiZ 應用程式或語音指令調暗和調亮，或在 Wi-Fi 設定中使用預設的燈光模式。


產品亮點

- 全彩
- 感測器輕拍控制
- 隨裝即用，十分輕鬆



易於設定的智慧照明功能

只需將您的 WiZ 燈連接到 Wi-Fi 網路，立即享受智慧功能的效益。當您不在家時，只需設定燈光自動開啟和關閉的時間即可輕鬆控制燈具。無需安裝額外如中樞器或閘道等硬體！




獨家打造透過動作開啟的 SpaceSense™ 燈具

WiZ 的 SpaceSense 技術將您的燈具變成移動感應器。只要在一个房間內裝設至少兩個 WiZ 燈，即可在 WiZ 應用程式中啟動 SpaceSense 功能，然後透過移動感應以自動開燈和關燈。簡單易用。這就是 SpaceSense。這就是 WiZ。



依照您的作息設定照明時間

依照您的日常作息或每週例行活動自動化您的智慧照明，排定在早上或您回家之前開燈，以及在不需要時關燈以節省能源。



打造您專屬的完美燈光場景

自行混合不同的色彩和白光模式，為您的日常時刻營造完美的燈光氛圍。儲存新增場景之後，可隨時透過 WiZ 應用程式或語音選擇啟用模式。



數百萬種顏色和不斷變化的燈光模式，讓您度過美好的一天

選擇您喜歡的任一種燈光顏色，或直接套用我們為您設計的動態燈光模式。例如，「壁爐」或「海洋」模式，替您營造出令人驚嘆的氛圍，讓您的心情愉悅放鬆。



從可調式暖白光到冷白光，營造適當的氛圍

可選擇充滿活力的冷白光到柔和暖白光等多種光色，或直接從預設模式中選取模式，例如「專注」和「放鬆休息」模式，為您的當下活動營造最佳氛圍。

規格

燈泡特性

預期用途: 室內
燈泡外型: 圓形
可調式: 是

設計與外型

顏色: 白光
材質: 塑膠

耐用性

平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 25 年
光通維持率 (LMF): 70%
更換週期數目: 20,000
標稱使用壽命: 25,000

隨附額外功能/配件

可用遙控器調光: 是
內建 LED: 是
電源開關設在電線上: 是
隨附遙控器: 無

照明特性

色彩一致性: 6 SDCM
演色性指數 (CRI): ≥ 80
色溫: 2200-6500 K
達到 60% 光色的熱機時間: 2
光效 (額定) (標準): 68 lm/W

其他

特殊設計: 客廳 飯廳 臥室 兒童房

其他特性

燈電流: 200 mA

耗電量

功率因數: 0.7
電壓: 100-240 V

產品尺寸與重量

淨重: 0.72 kg
整體高度: 158 mm
整體長度: 150 mm
整體寬度: 150 mm

服務

保固: 2 年

技術規格

直徑: 150 mm
燈具總流明輸出: 620
光色: 2200-6500 (RGB)
隨附燈泡瓦數: 9
IP 防護等級: IP20
防護等級: 等級 II

支援項目

與效果功能相容: Yes
WiFi: Wireless G
定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date
最大配件數: 9999
通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 8719514553507
淨重: 0.72 kg
淨重: 0.91 kg
高度: 16.5 cm
長度: 15 cm
寬度: 18.5 cm