



LED 燈條入門套件 2 公尺

只要使用 WiZ 的 2 公尺 LED 燈條入門套件，您就能立即獲得明亮的全彩智慧照明。將彈性燈條剪成合適的尺寸，即可為任何空間添加間接的線性照明。利用 WiZ 應用程式或語音指令調暗和調亮，或在 Wi-Fi 設定中使用預設的燈光模式。

產品亮點

- 全彩
- 低電壓
- IP20/PU 塗層




易於設定的智慧照明功能

只需將您的 WiZ 燈連接到 Wi-Fi 網路，立即享受智慧功能的效益。當您不在家時，只需設定燈光自動開啟和關閉的時間即可輕鬆控制燈具。無需安裝額外如中樞器或閘道等硬體！



依照您的作息設定照明時間

依照您的日常作息或每週例行活動自動化您的智慧照明，排定在早上或您回家之前開燈，以及在不需要時關燈以節省能源。



打造您專屬的完美燈光場景

自行混合不同的色彩和白光模式，為您的日常時刻營造完美的燈光氛圍。儲存新增場景之後，可隨時透過 WiZ 應用程式或語音選擇啟用模式。



數百萬種顏色和不斷變化的燈光模式，讓您度過美好的一天

選擇您喜歡的任一種燈光顏色，或直接套用我們為您設計的動態燈光模式。例如，「壁爐」或「海洋」模式，替您營造出令人驚嘆的氛圍，讓您的心情愉悅放鬆。



以您喜歡的方式控制智慧照明

WiZ 使您能夠以多種方式控制智慧照明。使用您的智慧型手機、語音、WiZ 遙控器或使用現有的壁式開關，切換您偏好的兩種模式以調整燈光。適用於 Google Home、Alexa 和 Siri 捷徑。



規格

設計與外型

顏色: 白光

材質: 塑膠

耐用性

標稱使用壽命: 15,000

隨附額外功能/配件

可用遙控器調光: 無

內建 LED: 是

電源開關設在電線上: 無

隨附電源變壓器: 無

隨附遙控器: 無

照明特性

演色性指數 (CRI): ≥80

色溫: 2700-6500 K

光效 (額定) (標準): 80 lm/W

其他

特殊設計: 客廳 廚房 臥室 兒童房

耗電量

電壓: 100-120 V

耗電量: 20

產品尺寸與重量

淨重: 0.24 kg

整體高度: 2.2 mm

整體長度: 2,000 mm

整體寬度: 12 mm

服務

保固: 2 年

技術規格

燈具總流明輸出: 1600

光色: 2700-6500 (RGB)

可調式燈具: 是

隨附燈泡瓦數: 20

IP 防護等級: IP20

防護等級: UL 不接地

支援項目

與效果功能相容: Yes

WiFi: Wireless G

定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date

最大配件數: 9999

通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 8719514553644

淨重: 0.24 kg

淨重: 0.33 kg

高度: 13 cm

長度: 14 cm

寬度: 7 cm



© 2025 Signify Holding。保留所有權利。本文件提供的資訊可能會有所更改，恕不另行通知。Signify 對此文件所包含資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證，也不對根據此文件資訊所做的任何行為負責。本文件中提供的資訊不作為任何商業邀約，除非 Signify 同意，也不構成任何報價或合約的一部份。所有商標均為 Signify Holding 或其各自擁有者所持有。