

LED 燈條延伸版 1 公尺

利用彈性的全彩 1 公尺延長燈條，可將 WiZ LED 燈條延長至 10 公尺，讓您的家居空間更豐富多彩。

產品亮點

- 全彩
- 低電壓
- IP20/PU 塗層




易於設定的智慧照明功能

只需將您的 WiZ 燈連接到 Wi-Fi 網路，立即享受智慧功能的效益。當您不在家時，只需設定燈光自動開啟和關閉的時間即可輕鬆控制燈具。無需安裝額外如中樞器或閘道等硬體！



依照您的作息設定照明時間

依照您的日常作息或每週例行活動自動化您的智慧照明，排定在早上或您回家之前開燈，以及在不需要時關燈以節省能源。



打造您專屬的完美燈光場景

自行混合不同的色彩和白光模式，為您的日常時刻營造完美的燈光氛圍。儲存新增場景之後，可隨時透過 WiZ 應用程式或語音選擇啟用模式。




數百萬種顏色和不斷變化的燈光模式，讓您度過美好的一天

選擇您喜歡的任一種燈光顏色，或直接套用我們為您設計的動態燈光模式。例如，「壁爐」或「海洋」模式，替您營造出令人驚嘆的氛圍，讓您的心情愉悅放鬆。



從可調式暖白光到冷白光，營造適當的氛圍

可選擇充滿活力的冷白光到柔和暖白光等多種光色，或直接從預設模式中選取模式，例如「專注」和「放鬆休息」模式，為您的當下活動營造最佳氛圍。



以您喜歡的方式控制智慧照明

WiZ 使您能夠以多種方式控制智慧照明。使用您的智慧型手機、語音、WiZ 遙控器或使用現有的壁式開關，切換您偏好的兩種模式以調整燈光。適用於 Google Home、Alexa 和 Siri 捷徑。



規格

設計與外型

顏色: 白光
材質: 塑膠

耐用性

標稱使用壽命: 15,000

隨附額外功能/配件

可用遙控器調光: 無
內建 LED: 是
電源開關設在電線上: 無
隨附電源變壓器: 無
隨附遙控器: 無

照明特性

演色性指數 (CRI): ≥ 80
色溫: 2700-6500 K
光效 (額定) (標準): 72 lm/W

其他

特殊設計: 客廳 廚房 臥室 兒童房

耗電量

電壓: 12 V

產品尺寸與重量

淨重: 0.05 kg
整體高度: 2.2 mm
整體長度: 1,000 mm
整體寬度: 12 mm

服務

保固: 2 年

技術規格

燈具總流明輸出: 800
光色: 2700-6500 (RGB)
可調式燈具: 是
隨附燈泡瓦數: 11
IP 防護等級: IP20
防護等級: 等級 III

支援項目

與效果功能相容: Yes
WiFi: Wireless G
定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date
最大配件數: 9999
通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 8719514553668
淨重: 0.05 kg
淨重: 0.08 kg
高度: 13 cm
長度: 4.5 cm
寬度: 7.5 cm



© 2025 Signify Holding。保留所有權利。本文件提供的資訊可能會有所更改，恕不另行通知。Signify 對此文件所包含資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證，也不對根據此文件資訊所做的任何行為負責。本文件中提供的資訊不作為任何商業邀約，除非 Signify 同意，也不構成任何報價或合約的一部分。所有商標均為 Signify Holding 或其各自擁所有者所持有。