



WiZmote

WiZmote 的觸控按鈕讓您輕鬆控制自家燈光，可搭配所有 WiZ 產品，照明範圍達 15 公尺。即使 Wi-Fi 斷線也能開啟/關閉燈光、房間調亮、調暗、設成夜燈或者設成您最愛的四種燈光模式。

產品亮點

- 電池供電
- IP20/塑膠/黑色
- 可搭配所有 Connected by WiZ 產品使用




無線操控 WiZ 燈具

享受快速且輕鬆地控制您的 WiZ 燈具。只需按一下即可開啟/關閉燈光並調節亮度。直接連接到您的 WiZ 燈具，即使在 Wi-Fi 關閉時也能正常運作。



相容於所有「Connected by WiZ」燈具

這款 WiZ 控製配件旨在控制 WiZ 生態系統中的各種燈具。只要是「Connected by WiZ」，您就都可以使用此配件控制任何品牌的燈具。



15 公尺/50 英尺的寬度控制範圍

在有隔間和牆壁的一般室內環境中，在 15 公尺或 50 英尺範圍內控制燈具和裝置。



輕鬆控制房間內的一或多盞燈

這種可攜式控制配件可以連結到某個房間並觸發該房間內的所有照明。無論是一盞燈還是五十盞燈！如果想要控制另一個房間呢？只需在應用程式中變更配件的已連結房間即可。



只需一鍵即可選擇您最喜愛的燈光模式

只需按一下即可開啟/關閉燈光、調節亮度、選擇您喜歡的模式及切換成夜燈。在 WiZ 應用程式中可自訂最多四種喜愛的燈光模式和場景。



規格

設計與外型

顏色: 黑色

材質: 塑膠

隨附額外功能/配件

內附電池: 是

控制距離: 15 m

耗電量

電壓: 3 V

產品尺寸與重量

淨重: 0.057 kg

整體高度: 15 mm

整體長度: 135 mm

整體寬度: 38 mm

服務

保固: 2 年

技術規格

電池類型: AAA

IP 防護等級: IP20

防護等級: 等級 III

支援項目

與效果功能相容: Yes

WiFi: Wireless G

定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date

最大配件數: 9999

通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 8719514553682

淨重: 0.06 kg

淨重: 0.08 kg

高度: 13 cm

長度: 4.5 cm

寬度: 7.5 cm



© 2025 Signify Holding。保留所有權利。本文件提供的資訊可能會有所更改，恕不另行通知。Signify 對此文件所包含資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證，也不對根據此文件資訊所做的任何行為負責。本文件中提供的資訊不作為任何商業邀約，除非 Signify 同意，也不構成任何報價或合約的一部份。所有商標均為 Signify Holding 或其各自擁有者所持有。