

6 吋內嵌式下照燈 17W

使用 WiZ 6 英寸的智慧型內嵌式下照燈打造可調式的光線，可自由切換各種暖白和冷白光色調。此燈具已連接 WiZ。使用家裡原有的 Wi-Fi 透過 WiZ 應用程式或語音指令進行控制。

產品亮點

- 可調式白光
- 嵌入 Ø146-155MM
- IP20/圓形/白色



易於設定的智慧照明功能

只需將您的 WiZ 燈連接到 Wi-Fi 網路，立即享受智慧功能的效益。當您不在家時，只需設定燈光自動開啟和關閉的時間即可輕鬆控制燈具。無需安裝額外如中樞器或閘道等硬體！




使用任何 Matter 智慧家庭平台進行控制

此產品經過 Matter 認證，可透過 Google Home、Amazon Alexa、Apple Home 或您選擇的任何其他 Matter 智慧家庭平台輕鬆進行控制。



獨家打造透過動作開啟的 SpaceSense™ 燈具

WiZ 的 SpaceSense 技術將您的燈具變成移動感應器。只要在一個房間內裝設至少兩個 WiZ 燈，即可在 WiZ 應用程式中啟動 SpaceSense 功能，然後透過移動感應以自動開燈和關燈。簡單易用。這就是 SpaceSense。這就是 WiZ。



監控您的耗電量

使用 WiZ 應用程式取得燈光耗電量的總覽。輕鬆存取每週或每日報告，幫助您掌握家中的耗電量。



依照您的作息設定照明時間

依照您的日常作息或每週例行活動自動化您的智慧照明，排定在早上或您回家之前開燈，以及在不需要時關燈以節省能源。



從可調式暖白光到冷白光，營造適當的氛圍

可選擇充滿活力的冷白光到柔和暖白光等多種光色，或直接從預設模式中選取模式，例如「專注」和「放鬆休息」模式，為您的當下活動營造最佳氛圍。

規格

燈泡特性

預期用途: 室內
可調式: 是

設計與外型

顏色: 白光
材質: 塑膠

耐用性

平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
光通維持率 (LMF): 70%
更換週期數目: 7,500
標稱使用壽命: 15,000

隨附額外功能/配件

可用遙控器調光: 是
內建 LED: 是
隨附遙控器: 無

照明特性

光束角度: 110°
色彩一致性: <6 SDCM
演色性指數 (CRI): ≥80
色溫: 2700-6500 K
達到 60% 光色的熱機時間: 2
光效 (額定) (標準): 88 lm/W

其他

特殊設計: 客廳 廚房 飯廳 臥室

耗電量

電壓: 100-240 V

產品尺寸與重量

淨重: 0.163 kg
內嵌距離: 101 mm
整體高度: 47 mm
整體長度: 165 mm
整體寬度: 165 mm
內嵌吸頂燈開口: 15.0 cm x 15.0 cm

服務

保固: 2 年

技術規格

直徑: 165 mm
燈具總流明輸出: 1500@6500K
光色: 2700-6500
隨附燈泡瓦數: 17
IP 防護等級: IP20
防護等級: 等級 II

支援項目

與效果功能相容: Yes
WiFi: Wireless G
定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date
最大配件數: 9999
通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 8719514553897
淨重: 0.17 kg
淨重: 0.21 kg
高度: 16.8 cm
長度: 5.6 cm
寬度: 16.7 cm