



燈泡 8W (Eq.60W) A60 E27

使用含 E27 燈座的 WiZ 全彩智慧燈泡，在室內空間打造多彩的光影。利用 WiZ 應用程式或語音指令調暗和調亮，或在 Wi-Fi 設定中使用預設的燈光模式。

產品亮點

- 全彩
- 塑膠
- 隨裝即用，十分輕鬆
- 使用 WiZ 應用程式或語音控制



易於設定的智慧照明功能

只需將您的 WiZ 燈連接到 Wi-Fi 網路，立即享受智慧功能的效益。當您不在家時，只需設定燈光自動開啟和關閉的時間即可輕鬆控制燈具。無需安裝額外如中樞器或閘道等硬體！



獨家打造透過動作開啟的 SpaceSense™ 燈具

WiZ 的 SpaceSense 技術將您的燈具變成移動感應器。只要在一個房間內裝設至少兩個 WiZ 燈，即可在 WiZ 應用程式中啟動 SpaceSense 功能，然後透過移動感應以自動開燈和關燈。簡單易用。這就是 SpaceSense。這就是 WiZ。



監控您的耗電量

使用 WiZ 應用程式取得燈光耗電量的總覽。輕鬆存取每週或每日報告，幫助您掌握家中的耗電量。




數百萬種顏色和不斷變化的燈光模式，讓您度過美好的一天

選擇您喜歡的任一種燈光顏色，或直接套用我們為您設計的動態燈光模式。例如，「壁爐」或「海洋」模式，替您營造出令人驚嘆的氛圍，讓您的心情愉悅放鬆。



從可調式暖白光到冷白光，營造適當的氛圍

可選擇充滿活力的冷白光到柔和暖白光等多種光色，或直接從預設模式中選取模式，例如「專注」和「放鬆休息」模式，為您的當下活動營造最佳氛圍。



以您喜歡的方式控制智慧照明

WiZ 使您能夠以多種方式控制智慧照明。使用您的智慧型手機、語音、WiZ 遙控器或使用現有的壁式開關，切換您偏好的兩種模式以調整燈光。適用於 Google Home、Alexa 和 Siri 捷徑。



規格

燈泡特性

預期用途: 室內
燈泡外型: A60
插座: E27
玻璃類型: 霧面
可調式: 是

燈泡尺寸

重量: 0.075 kg

耐用性

平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
光通維持率 (LMF): 70%
更換週期數目: 50,000
標稱使用壽命: 15,000

照明特性

光束角度: 200°
色彩一致性: 6 SDCM
演色性指數 (CRI): ≥80
色溫: 2700-6500 K
光色類別: 全彩
額定光通量: 840 lm
開始時間: <0.5 s
達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
光效 (額定) (標準): 105 lm/W

其他特性

燈電流: 80 mA

包裝資訊

EAN: 8719514553910
EOC: 871951455391000
產品名稱: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
922-65 RGB

耗電量

功率因數: 0.9
電壓: 110 V
等效瓦數: 60 W
耗電量: 8 W

產品尺寸與重量

整體高度: 120 mm
整體長度: 120 mm
整體寬度: 60 mm

額定值

額定壽命: 15,000
額定光通量: 840 lm
額定功率: 8 W

服務

保固: 2 年

技術規格

頻率: 60

支援項目

與效果功能相容: Yes
WiFi: Wireless G
定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date
最大配件數: 9999
通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 8719514553910
淨重: 0.08 kg
淨重: 0.11 kg
高度: 13 cm
長度: 7 cm
寬度: 7 cm



© 2025 Signify Holding。保留所有權利。本文件提供的資訊可能會有所更改，恕不另行通知。Signify 對此文件所包含資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證，也不對根據此文件資訊所做的任何行為負責。本文件中提供的資訊不作為任何商業邀約，除非 Signify 同意，也不構成任何報價或合約的一部分。所有商標均為 Signify Holding 或其各自擁有者所持有。