



## 3.5 吋內嵌式下照燈 7W

使用 WiZ 3.5 英寸的智慧型內嵌式下照燈，在早晨使用冷白光讓您更加清醒，或在漫長的一天後使用暖白光放鬆身心。此燈具已連接 WiZ。使用家裡原有的 Wi-Fi 透過 WiZ 應用程式或語音指令進行控制。

### 產品亮點

- 可調式白光
- 嵌入 Ø85-95MM
- IP20/圓形/白色



### 易於設定的智慧照明功能

只需將您的 WiZ 燈連接到 Wi-Fi 網路，立即享受智慧功能的效益。當您不在家時，只需設定燈光自動開啟和關閉的時間即可輕鬆控制燈具。無需安裝額外如中樞器或閘道等硬體！



### 使用任何 Matter 智慧家庭平台進行控制

此產品經過 Matter 認證，可透過 Google Home、Amazon Alexa、Apple Home 或您選擇的任何其他 Matter 智慧家庭平台輕鬆進行控制。



### 獨家打造透過動作開啟的 SpaceSense™ 燈具

WiZ 的 SpaceSense 技術將您的燈具變成移動感應器。只要在一個房間內裝設至少兩個 WiZ 燈，即可在 WiZ 應用程式中啟動 SpaceSense 功能，然後透過移動感應以自動開燈和關燈。簡單易用。這就是 SpaceSense。這就是 WiZ。



### 監控您的耗電量

使用 WiZ 應用程式取得燈光耗電量的總覽。輕鬆存取每週或每日報告，幫助您掌握家中的耗電量。



### 依照您的作息設定照明時間

依照您的日常作息或每週例行活動自動化您的智慧照明，排定在早上或您回家之前開燈，以及在不需要時關燈以節省能源。



### 從可調式暖白光到冷白光，營造適當的氛圍

可選擇充滿活力的冷白光到柔和暖白光等多種光色，或直接從預設模式中選取模式，例如「專注」和「放鬆休息」模式，為您的當下活動營造最佳氛圍。



# 規格

## 燈泡特性

預期用途: 室內  
可調式: 是

## 設計與外型

顏色: 白光  
材質: 塑膠

## 耐用性

平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年  
光通維持率 (LMF): 70%  
更換週期數目: 7,500  
標稱使用壽命: 15,000

## 隨附額外功能/配件

可用遙控器調光: 是  
內建 LED: 是  
隨附遙控器: 無

## 照明特性

光束角度: 110°  
色彩一致性: <6 SDCM  
演色性指數 (CRI): ≥80  
色溫: 2700-6500 K  
達到 60% 光色的熱機時間: 2  
光效 (額定) (標準): 88 lm/W

## 其他

特殊設計: 客廳 廚房 飯廳 臥室

## 其他特性

燈電流: 116 65 mA

## 耗電量

功率因數: 0.51;0.41  
電壓: 100-240 V

## 產品尺寸與重量

淨重: 0.0745 kg  
內嵌距離: 100 mm  
整體高度: 45.5 mm  
內嵌吸頂燈開口: 9.0 cm x 9.0 cm

## 服務

保固: 2 年

## 技術規格

直徑: 105 mm  
燈具總流明輸出: 620@6500K  
光色: 2700-6500  
隨附燈泡瓦數: 7  
IP 防護等級: IP20  
防護等級: 等級 II

## 支援項目

與效果功能相容: Yes  
WiFi: Wireless G  
定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date  
最大配件數: 9999  
通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

## 包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 8720169076587  
淨重: 0.08 kg  
淨重: 0.1 kg  
高度: 10.7 cm  
長度: 5.3 cm  
寬度: 10.7 cm



© 2025 Signify Holding。保留所有權利。本文件提供的資訊可能會有所更改，恕不另行通知。Signify 對此文件所包含資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證，也不對根據此文件資訊所做的任何行為負責。本文件中提供的資訊不作為任何商業邀約，除非 Signify 同意，也不構成任何報價或合約的一部分。所有商標均為 Signify Holding 或其各自擁有者所持有。