

智慧點撥開關



安裝 WiZ 智慧點撥開關，您什麼都不用準備！將精巧底座安裝在方便的位置，即可安裝適合現有開關規格的燈具開關。易於拆卸的磁吸板便於攜帶，隨處皆可滿足無線照明控制的需求。使用撥盤可快速開/關和流暢調光，或者輕觸面板以切換您最喜愛的燈光場景。智慧點播燈具開關內含 USB 充電鋰電池，永遠不會耗盡電源。低調的 LED 環形指示燈可告知您燈具正在使用中，或是電池需要充電。值得信賴的 WiZ 開箱即用，隨處點亮您的生活！

產品亮點

- 流暢的調光
- 無線設計，不需安裝
- 可重複充電



無線操控 WiZ 燈具

享受快速且輕鬆地控制您的 WiZ 燈具。只需按一下即可開啟/關閉燈光並調節亮度。直接連接到您的 WiZ 燈具，即使在 Wi-Fi 關閉時也能正常運作。



15 公尺/50 英尺的寬度控制範圍

在有隔間和牆壁的一般室內環境中，在 15 公尺或 50 英尺範圍內控制燈具和裝置。



輕鬆控制房間內的一或多盞燈

這種可攜式控制配件可以連結到某個房間並觸發該房間內的所有照明。無論是一盞燈還是五十盞燈！如果想要控制另一個房間呢？只需在應用程式中變更配件的已連結房間即可。



簡單一拍即可營造完美氛圍

使用撥盤可快速開/關和流暢調光，或者輕觸面板以切換您最喜愛的燈光場景。



充電式 USB 旋轉開關，配有可拆式磁吸板

將精巧底座安裝在方便的位置，並安裝適合現有開關規格的燈具開關。易於拆卸的磁吸板便於攜帶，隨處皆可滿足無線照明控制的需求。



規格

設計與外型

顏色: 白光
材質: 塑膠

耐用性

標稱使用壽命: 50,000

隨附額外功能/配件

內附電池: 是
控制距離: 15 m

耗電量

電壓: 5 V

產品尺寸與重量

淨重: 0.1 kg
整體高度: 24.9 mm
整體長度: 86 mm
整體寬度: 86 mm

服務

保固: 2 年

技術規格

IP 防護等級: IP20
防護等級: 等級 III

支援項目

與效果功能相容: Yes
WiFi: Wireless G
定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date
最大配件數: 9999
通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 8720169077027
淨重: 0.1 kg
淨重: 0.14 kg
高度: 13.7 cm
長度: 6.1 cm
寬度: 10.6 cm



© 2025 Signify Holding。保留所有權利。本文件提供的資訊可能會有所更改，恕不另行通知。Signify 對此文件所包含資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證，也不對根據此文件資訊所做的任何行為負責。本文件中提供的資訊不作為任何商業邀約，除非 Signify 同意，也不構成任何報價或合約的一部分。所有商標均為 Signify Holding 或其各自擁有人所持有。