



適合居家照明的先**進** LED **燈**泡

先**進** LED **燈**泡能**為**日常的室**內**活動提供一般照明解**決**方案。您可以立即 省下**電費**,**並**且不用再**經**常更**換燈**泡,照明品**質還能維**持不**變**。

選擇永續型解決方案

- · 您可放心的信賴飛利浦包裝說明。
- . 不含水銀

規格

無紫外線或紅外線

光束不含紅外線表示,在此光線下不會發 熱,光束也無紫外線,表示在此光線下的布 料與物品不會褪色。

不含水銀



不含水銀,可採無危險性廢棄物方式棄置, 讓您輕鬆創造更永續環保的生活空間。

焦點

燈泡特性

- •預期用途:室內
- · 燈泡外型: 非指向性**燈**泡
- ・插座: E27 ・可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- . 燈泡材質: 塑膠

耐用性

更換週期數目: 50,000標稱使用壽命: 20,000

環境

·產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品,且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- · 光束角度: 150°
- . 演色性指數 (CRI): 80
- •色溫: 4000 K
- •額定光通量: 2025 lm
- ·光效 (額定) (標準): 135 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8720169195417
- EOC: 872016919541700
- · 產品名稱: LEDBulb 15W 4000K W A67 1CT/12 L TW

耗電量

- ·功率因數: 0.5
- ·電壓: AC 100-240 V
- 等效瓦數: 127 W
- · 耗電量: 15 W

產品尺寸與重量

- 整體高度: 128 mm
- •整體長度: 128 mm
- ·整體寬度: 68 mm

技術規格

•頻率: 50-60

包裝尺寸與重量

- · EAN/UPC 產品: 8720169195417
- · 淨重: 0.08 kg
- •淨重: 0.1 kg
- · 高度: 13.2 cm
- •長度: 7.1 cm
- ·寬度: 7.1 cm



發行日期: 2025-08-30 版本: 0.106 © 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證,對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意,本文件提及之資訊並非任何商業合約,亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。