



適合居家照明的先**進** LED **燈**泡

先**進** LED **燈**泡能**為**日常的室**內**活**動**提供一般照明解**決**方案。 您可以立即省下**電費**, **並**且不用再**經**常更**換燈**泡,照明品**質還能維**持不**變**。

選擇永續型解決方案

- · 您可放心的信賴飛利浦包裝說明。
- . 不含水銀

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

· 為您的眼睛舒**適**而設計

規格

無紫外線或紅外線

光束不含紅外線表示,在此光線下不會發 熱,光束也無紫外線,表示在此光線下的布 料與物品不會褪色。

不含水銀



不含水銀,可採無危險性廢棄物方式棄置, 讓您輕鬆創造更永續環保的生活空間。

為您的眼睛舒適而設計



顯而易見的是,刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮,則會感到眩光。太柔和,則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境,並為住家建立完美氣氛。

焦點

燈泡特性

•預期用途:室內

• 燈泡外型: 非指向性燈泡

・插座: E27 ・可調式: 無 ・ 臀泡表層: 雰

·燈泡表層:霧面 ·燈泡材質:塑膠

耐用性

更換週期數目: 50,000標稱使用壽命: 25,000

環境

·產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品, 且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

· 光束角度: 150°

. 演色性指數 (CRI): 90

•色溫: 6500 K

•額定光通量: 1690 lm

·光效 (額定) (標準): 130 lm/W

其他

• EyeComfort: 是

· LED 創新: EyeComfort

包裝資訊

• EAN: 8720169200289

• EOC: 872016920028900

· 產品名稱: LEDBulb 13W 965 W 1CT/12

耗電量

·功率因數: 0.9

·電壓: AC 100-240 V

•等效瓦數: 109 W

•耗電量: 13 W

產品尺寸與重量

· 整體高度: 120 mm · 整體長度: 120 mm · 整體寬度: 65 mm

技術規格

•頻率: 50-60

包裝尺寸與重量

· EAN/UPC - 產品: 8720169200289

• 淨重: 0.06 kg

•淨重: 0.08 kg

・高度: 11.8 cm ・長度: 6.8 cm

• **寬**度: 6.8 cm



發行日期: 2025-08-30 版本: 0.35 © 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證,對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意,本文件提及之資訊並非任何商業合約,亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。