PHILIPS

超薄型天花板燈 36W

天花板燈

4000K

白色

可調光



8720169285248



一盞燈具。切換一個開關即可營造三種照明設定。

變換亮度，創造最符合當下心情的照明環境。Philips SceneSwitch LED 天花板燈為您營造最符合當下情境的完美光線亮度，無需調光器或額外的安裝，搭配您現有的開關即可。

專為客廳與臥室設計
- 適合放鬆與交際

搭配您的室內擺設
- 超輕薄設計

輕鬆體驗
- 最適合安裝於牆壁或天花板，這款燈具可讓您搭配居家擺設自由客製化。
- 輕鬆安裝

光效
- 光線散佈統一

優越品質
- EyeComfort - 不傷眼的光線

規格

適合放鬆與交際
每個家都以客廳為中心，全家人會聚集在這個空間放鬆休憩，並與賓客交際。客廳和臥室需要易於調光的靈活照明 play，以適應一天當中不同時刻的應用。精心佈置不同光源，再運用各種光線層次，能有助於營造空間感，並呈現親切溫暖的氛圍。

超輕薄設計
輕薄設計非常適合低天花板的房間，能夠盡可能貼合天花板表面。

適用於壁燈或吸頂燈的可調式安裝
輕鬆安裝
安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上或天花板，並插好插頭，即可發揮照明功能。

光線散佈統一
房間各個角落都能獲得均勻統一的光照。

EyeComfort
劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

焦點

燈泡特性
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形
- 可調式: 是

設計與外型
- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 塑膠

耐用性
- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 20 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 20,000
- 標稱使用壽命: 20,000

環境
- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性
- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 4000 K
- 達到 60% 光色的熱機時間: 2
- 光效 (額定) (標準): 116 lm/W

其他
- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: 可調式

其他特性
- 燈電流: 150-420 mA

耗電量
- 功率因數: 0.9

產品尺寸與重量
- 淨重: 1.86 kg
- 整體高度: 28 mm
- 整體長度: 550 mm
- 整體寬度: 550 mm

服務
- 保固: 1 年

技術規格
- 直徑: 550 mm
- 燈具總流明輸出: 5300(w/o diffuser)
- 光色: 4000
- 主電源: AC 100-240
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8720169285248
- 淨重: 1.86 kg
- 淨重: 3.18 kg
- 高度: 59.8 cm
- 長度: 5.5 cm
- 寬度: 59 cm

發行日期: 2025-08-30
版本: 0.144

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com