

可攜式

功能性

Purepex


黑色

調光



8720169293434





# 舒視、不傷眼的 LED 照明

飛利浦 LED Performance 檯燈是擁有堅固設計和最佳性能的完美燈具, 能為任何居家空間增添質感和明亮氛圍。 舒適、不傷眼的照明,

### 優越品質

· EyeComfort - 不傷眼的光線

#### 控制功能

- . 可調式色溫
- · 具有記憶功能的亮度控制

## 規格

#### **EyeComfort**

劣質光線可能會造成眼睛疲勞, 我們大多待 會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測 試標準,包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和 調光效果,可確保光線能滿足 EyeComfort

要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照 具有記憶功能的亮度控制 明,在使用壽命內都能維持性能,提供十多 在室內,為居家空間使用正確照明在現代社 年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼 睛好的燈具, 您的眼睛會感謝您。

記住您喜歡的特定亮度。

#### 可調式色溫

從專注提神的潔淨白光, 切換至柔和放鬆的 暖黃光。

## 焦點

#### 燈泡特性

. 預期用途: 室內

#### 設計與外型

• 顏色: 黑色 . 材質: 塑膠

#### 耐用性

• 更換週期數目: 15,000 ·標稱使用壽命: 15.000

#### 環境

•產品廢棄處理:根據當地法規廢棄處理已 至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品,且 • 燈具總流明輸出: 350 不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產 . 光色: 3000/4000/5000 品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境 及人體健康可能發生的負面影響。

#### 隨附額外功能/配件

- ·可用遙控器調光: 無
- · 內建 LED: 是
- . 隨附遙控器: 無

#### 照明特性

- · 色彩一致性: 6 SDCM
- . 演色性指數 (CRI): 90
- ·色温: 2700-4000-6500 K
- ·達到 60% 光色的熱機時間: 2
- ·光效 (額定) (標準): 46 lm/W

#### 其他

- •特殊設計:辦公室.書房
- 風格: 當代時尚系列
- •類型: 書桌燈
- EyeComfort: 是
- · LED 創新: EyeComfort
- •額外功能: 可調式白光, 可調式

#### 其他特性

. 燈電流: 1500 mA

#### 產品尺寸與重量

· 淨重: 0.47 kg

· 整體高度: 790 mm · 整體長度: 460 mm ·整體寬度: 50 mm

#### 服務

. 保固: 1年

#### 技術規格

- · 主電源: DC 5
- ·可調式燈具: 是
- ·IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 Ⅲ

#### 包裝尺寸與重量

- · EAN/UPC 產品: 8720169293434
- •淨重: 0.47 kg
- •淨重: 0.71 kg
- · 高度: 47.5 cm
- ·長度:6cm
- ·寬度: 16.3 cm



發行日期: 2025-08-30 版本: 0.139 © 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證,對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意,本文件提及之資訊並非任何商業合約,亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。