

# PHILIPS

可攜式

功能性

Purepex

黑色

調光



8720169293434

Touch key for tunable  
white & dimming



Touch key for tunable  
white & dimming



## 舒視、不傷眼的 LED 照明

飛利浦 LED Performance 檯燈是擁有堅固設計和最佳性能的完美燈具，能為任何居家空間增添質感和明亮氛圍。舒適、不傷眼的照明，

### 優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線

### 控制功能

- 可調式色溫
- 具有記憶功能的亮度控制

# 規格

## EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort

要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

**具有記憶功能的亮度控制**  
記住您喜歡的特定亮度。

## 可調式色溫

從專注提神的潔淨白光，切換至柔和放鬆的暖黃光。

# 焦點

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內

## 設計與外型

- 顏色: 黑色
- 材質: 塑膠

## 耐用性

- 更換週期數目: 15,000
- 標稱使用壽命: 15,000 h

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

## 照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 90
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

## 其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 書桌燈
- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort
- 額外功能: 可調式白光, 可調式

## 其他特性

- 燈電流: 1500 mA
- 效率: 46 lm/W

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 0.47 kg
- 高度: 79 cm
- 長度: 46 cm
- 寬度: 5 cm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 燈具總流明輸出: 350
- 光色: 3000/4000/5000
- 主電源: DC 5
- 可調式燈具: 是
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 III

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8720169293434
- 淨重: 0.47 kg
- 淨重: 0.71 kg
- 高度: 47.5 cm
- 長度: 6 cm
- 寬度: 16.3 cm



發行日期: 2025-05-01  
版本: 0.125

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)