PHILIPS

6 吋 DL032 內嵌式燈 13W 165 公釐

嵌燈

6500K

白色

8721103037756

舒視、不傷眼的 LED 照明

Philips EyeComfort LED 下照燈配有舒視的光源，在照亮空間的同時，為您的眼睛提供悉心呵護。

輕鬆安裝

- 安裝超簡單。 燈具兩側的整合夾即可固定到位，無需使用螺絲安裝。 GU10 連接器纜線可輕鬆連接燈泡。

輕鬆體驗

- 此款燈具設計內斂低調，是低天花板房間的理想選擇。

呵護眼睛

- 高品質 LED 燈呈現鮮明色彩

規格

易於安裝
安裝超簡單。 燈具兩側的整合夾即可固定到位，無需使用螺絲安裝。 GU10 連接器纜線可輕鬆連接燈泡。

適合低天花板吊掛輕薄設計

高品質 LED 燈
這款飛利浦燈具內建優質 LED 技術。一開啟即可實現最佳光輸出，呈現鮮明色彩，提高孩子繪畫或閱讀的辨色能力

焦點

燈泡特性
- 預期用途: 室內

設計與外型
- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

耐用性
- 更換週期數目: 10,000
- 標稱使用壽命: 20,000

環境
- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性
- 光束角度: 110 °
- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 6500 K
- 達到 60% 光色的熱機時間: 2
- 光效 (額定) (標準): 95 lm/W

其他
- 特殊設計: 浴室, 臥室, 飯廳, 辦公室, 廚房, 客廳
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 嵌燈
- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

其他特性
- 燈電流: 220VAC:123110VAC:205 mA

耗電量
- 耗電量: 13

產品尺寸與重量
- 淨重: 0.134 kg
- 內嵌距離: 50 mm
- 整體高度: 40 mm
- 內嵌吸頂燈開口: 15.0 cm x 15.0 cm

服務
- 保固: 2 年

技術規格
- 直徑: 165 mm
- 燈具總流明輸出: 1240
- 光色: 6500
- 主電源: AC 110-240
- 可調式燈具: 否
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II
- 光源數: 4

包裝尺寸與重量
- EAN/UPC - 產品: 8721103037756
- 淨重: 0.4 kg
- 淨重: 0.51 kg
- 高度: 12 cm
- 長度: 17 cm
- 寬度: 17 cm

8721103037756

發行日期: 2025-09-03
版本: 0.62

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com