PHILIPS

桌燈

myHomeOffice

66136 Einstein

桌燈

LED

煤灰色

915005992701

進階桌燈設計，點亮更光明的未來

就座感測器。當您就座時 (50 公分內)，燈光會自動開啟。提供均勻清晰度和更少的眩光，以支援全面的桌面 EyeCare 效能。亮度自動校準。40 分鐘休息提醒。CCT 可調式功能。

先進的 LED 照明

- 觸控式調光器設在燈具上

護眼照明

- 科學化的光線設定為眼睛提供最大保護

輕鬆體驗

- 自動亮度校準

規格

觸控式調光器設在燈具上
採用直覺式操作，只需觸碰調光面板即可調整明暗，為房間營造最適合的氛圍。

自動亮度校準
搭配使用特殊感測器以打造環境亮度，此功能可以根據環境光線的強度自動增加或減少桌燈亮度。

科學化的光線設定

焦點

設計與外型
- 顏色: 金色
- 材質: 鋁合金

耐用性
- 標稱使用壽命: 15,000

隨附額外功能/配件
- FFP - 簡易包裝: 是
- 內建 LED: 是

其他
- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 客廳與臥室
- 風格: 功能性
- 類型: 桌燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量
- 淨重: 1.313 kg
- 高度: 40 cm
- 長度: 40.1 cm
- 寬度: 18.5 cm

服務
- 保固: 1 年

技術規格
- 燈具總流明輸出: 850 lm
- 主電源: 範圍 100 V - 240 V, 50-60 Hz
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 隨附燈泡瓦數: -
- 替換燈泡最高瓦數: 9.6
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II
- 光源可替換: 無
- 光源數: 1

包裝尺寸與重量
- EAN/UPC - 產品: 8718696176405
- 淨重: 2.03 kg
- 淨重: 3.44 kg
- 高度: 512 mm
- 長度: 267.5 mm
- 寬度: 233.5 mm

發行日期: 2025-08-30
版本: 0.131

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com