

PHILIPS

非整合式緊湊型螢光
燈

PL-C

26 W

4 接腳

光色

927907383001



燈具壽命長效，燈光明亮

飛利浦的 Bridge 技術讓 PLC U 型燈比傳統 PLC 具備更多光輸出量，此外也提供 10000 小時使用壽命，降低更換次數和維護成本。

持久耐用的選擇

- 節能

更多光亮

- 飛利浦的 Bridge 技術讓 PLC 燈管具備更多光輸出量

規格

節能 明亮

飛利浦的 Bridge 技術讓 PLC 燈管在搭配
下照燈和燈具時，具備更多光輸出量，使住
家更為明亮。

焦點

燈泡特性

- 插座: 4 Pin
- 可調式: 是

耐用性

- 標稱使用壽命: 10,000

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 82
- 光色類別: 暖白光
- 相關色溫 (標稱): 3000
- 光通量: 1,800 lm
- 光效 (額定) (標準): 67 lm/W

耗電量

- 耗電量: 26.0
- 能源消耗 kWh/1000 h: 29

技術規格

- 光輸出: 1,800 lm
- 形狀: 燈管
- 可調光: 是
- 燈座基底: G24q-3

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8711500623355
- 淨重: 60.4 g
- 淨重: 69.11 g
- 高度: 3.5 cm
- 長度: 16.8 cm
- 寬度: 3.5 cm



發行日期: 2025-09-17
版本: 0.670

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com