

PHILIPS

線型日光燈管


TL-D Super 80

36 W

G13

晝光色

927982286536



更加明亮的照明帶來鮮明生動的體驗

Philips Color 80s 具備更高光輸出，提供更明亮的照明和更好的氣氛，適用於照明品質至關重要的時刻，以營造更鮮明生動的體驗。

節能

- 節能

提供最明亮的照明

- 更加明亮的照明帶來鮮明生動的體驗

規格

節能 更為明亮

高效能的螢光燈結合 BrightBoost 技術，演繹正確色彩，更加明亮

焦點

燈泡特性

- 插座: GU10
- 可調式: 無

耐用性

- 標稱使用壽命: 15,000

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 光色類別: 晝光色
- 相關色溫 (標稱): 6500
- 光效 (額定) (標準): 85 lm/W

耗電量

- 耗電量: 36

技術規格

- 光輸出: 3,070
- 形狀: 線型日光燈管
- 可調光: 是
- 燈座基底: G13 | Medium Bi-Pin
Fluorescent



發行日期: 2025-08-30
版本: 0.658

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com