

PHILIPS

線型日光燈管


TL-D Standard colours

30 W

G13

晝光色

928025405482



可靠的功能性照明

Philips TL/TLDs 用有效率的方式提供照明，可降低更換次數。此款燈具提供功能性照明，為一般區域提供充足的照明亮度。

提供最明亮的照明

- 有中度演色性的標準顏色
- 高啟動照明輸出

規格

標準顏色 高啟動照明輸出

高照明輸出帶來更明亮、品質更佳的光源，居家應用的自然飽和度更臻理想。

焦點

燈泡特性

- 插座: GU10
- 可調式: 無

耐用性

- 標稱使用壽命: 13,000

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 72
- 光色類別: 晝光色
- 相關色溫 (標稱): 6200
- 光通量: 1,825 lm

耗電量

- 耗電量: 30.0
- 能源消耗 kWh/1000 h: 36

技術規格

- 光輸出: 1,825 lm
- 形狀: 線型日光燈管
- 可調光: 是
- 燈座基底: G13 | Medium Bi-Pin
Fluorescent



發行日期: 2025-08-30
版本: 0.533

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com