



舒**適**的 LED 照明完全不**傷** 眼

高 CRI 和耀眼的光源品**質**。不**對稱**光學元件。**線**性可**調**式色**溫**。整合式移**動**感**應**器。

不造成雙眼負擔

. 科學化的光線分佈

控制功能

• 多段式調光

控制功能

•可調式色溫

規格

科學化的光線分佈

多段式調光

直覺易用的多段式亮度控制設定,方便您控制燈光,打造所需的照明氣氛。

可調式色溫

從專注提神的**潔淨**白光,切換至柔和放鬆的 暖**黃**光。

焦點

燈泡特性

•預期用途:室內

設計與外型

- 顏色: 黑色
- · 材質: 金屬, 塑膠

隨附額外功能/配件

· 內建 LED: 是

照明特性

.演色性指數 (CRI): 90

其他

•特殊設計:家庭、辦公室與書房

• EyeComfort: 是

服務

. 保固: 1年

技術規格

·IP 防護等級: IP20

包裝尺寸與重量

· EAN/UPC - 產品: 8720169179943

淨重: 0.41 kg淨重: 0.67 kg高度: 66 mm長度: 484 mm寬度: 115 mm

