

# PHILIPS

Настенный светильник  
Stratosphere, 9 Вт

myGarden

4000 К

Антрацит

Водонепроницаемая



16487/93/P3



## Оживите сад с помощью красивого света

Светодиодный настенный светильник Philips Stratosphere серо-антрацитового цвета для наружного освещения изготовлен из прочного литого алюминия. Его конструкция распределяет рассеянный свет в двух направлениях, ярко освещая стену.

### Экологичные системы освещения

- Энергосбережение
- Высококачественная светодиодная лампа

### Украсьте Ваш сад

- Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

### Превосходный свет на улице

- Совместимость со всеми настенными диммерами
- Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер

### Особые свойства

- Удобная установка
- Защита от непогоды
- Долгий срок службы — до 30 лет

# Особенности

## Энергосбережение



Энергоэффективность этой лампы Philips выше, чем у обычных источников света, что позволяет сэкономить деньги и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

## Высококачественная светодиодная лампа

Светодиодная лампа, поставляемая с этим светильником, создана на основе уникальных технологий Philips. Она мгновенно включается и обеспечивает мощную светотдачу, которая делает цвета в вашем доме еще ярче.

## Высококачественные материалы

Этот светильник Philips предназначен для уличного освещения. Износостойкий и прочный, он будет освещать ваш сад из ночи в ночь. Светильник изготовлен из высококачественного литого под давлением алюминия и превосходных синтетических материалов.

## Совместимость со всеми настенными диммерами




Отрегулируйте яркость этого светильника Philips с помощью настенного диммера (не входит в комплект), чтобы создать необходимое настроение в комнате, выделить особенности вашего дома и многое другое.

## 5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на лампу, компания Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодную систему — светодиодный модуль и драйвер лампы.

## Удобная установка



Порой бывает сложно установить светильник. Удобству установки светильников для наружного освещения Philips уделено большое внимание. Комплект включает в себя ключ для затяжки крепежа при установке.

## Защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности и прошел строгую проверку степени водозащиты. Степень защиты IP обозначается двумя цифрами: первая указывает уровень защиты от пыли, а вторая — от воды. Этот светильник соответствует стандарту IP44: он защищен от брызг и идеально подходит для использования вне помещений.

**Долгий срок службы (30 лет)**

Источник света, на который можно положиться. Срок службы встроенных светодиодов, используемых в этом светильнике Philips, составляет 30 000 часов, что соответствует 30 годам при использовании в среднем 3 часа в день (не менее 13 000 циклов включения-выключения). Так приятно иметь превосходное освещение в доме

и не беспокоиться об обслуживании или замене ламп.

## Технические характеристики

**Дизайн и отделка**

- цвет: Антрацитовый
- Материал: Алюминий

**Взаимодействие с окружающей средой**

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

**Дополнительные функции/аксессуары в комплекте**

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: Да

**Садовая зона**

- Садовая зона: Сад и патио

**Прочее**

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Настенные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

**Размеры и вес изделия**

- Масса нетто: 0,529 kg
- Высота: 7,6 см
- Длина: 20,3 см
- Ширина: 9,3 см

**Обслуживание**

- Гарантия: 2 года

**Технические характеристики**

- Срок службы до: 30 000 часов
- Источник света соответствует традиционной лампе: 44 В
- Общий световой поток светильника: 1000 lm
- Технология производства ламп: светодиодный
- Цвет излучения: холодный белый
- Электропитание: 50–60 Гц
- Светодиод: Да
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: F
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 4.5 W
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс I
- Заменяемый источник света: нет
- Количество источников света: 2

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8718696161395
- Масса нетто: 0,53 kg
- Масса брутто: 0,61 kg
- Высота: 11,1 см
- Длина: 8,6 см
- Ширина: 21,1 см



Дата выпуска: 2025-03-18  
Версия: 0.552

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)