

PHILIPS

Настенный
светильник

Linea

Светодиодный светильник
LINEAR LED 4000K

белый

светодиодный



31232/31/P3



Украсьте дом светом

Экономьте до 80 % электроэнергии благодаря этому светодиодному линейному реечному светильнику Philips. Встроенные светодиоды обеспечивают высококачественный теплый белый свет, который идеально подходит для общего освещения. С помощью модульной системы можно легко соединить между собой несколько реечных светильников.

Экологичные системы освещения

- Энергосбережение
- Высококачественная светодиодная лампа
- Долгий срок службы — до 20 лет
- Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер

Особые свойства

- Можно подключать к устройствам той же линейки
- Выключатель на корпусе светильника

Особенности

Энергосбережение



Энергоэффективность этой лампы Philips выше, чем у традиционных источников света, что позволяет сэкономить деньги и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Высококачественная светодиодная лампа



Светодиодная лампа, поставляемая с этим светильником, создана на основе уникальных технологий Philips. Она мгновенно включается и обеспечивает мощную светоотдачу, которая сделает цвета в вашем доме еще ярче.

Долгий срок службы



Источник света, которому можно доверять. Светодиоды, встроенные в эту лампу Philips, прослужат до 20 000 часов, что соответствует 20 годам при среднем использовании 3 часа в день не менее чем с 13 000 циклов включения-выключения. Вы сможете наслаждаться идеальной световой атмосферой дома, не беспокоясь об обслуживании и замене лампочек. Приятно, не так ли?

5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на лампу, компания Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодную систему — светодиодный модуль и драйвер лампы.

Возможность подключения



Это изделие можно подключать к такому же устройству или другим устройствам той же линейки.

Выключатель на корпусе светильника



Удобный выключатель встроен прямо в корпус светильника.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Синтетика

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Выключатель на корпусе светильника: Да

Прочее

- Специально созданы для:
 - Функциональные
- Стиль: Современный
- Тип: Настенные светильники
- EyeComfort: нет

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,096 kg
- Высота: 3,6 см
- Длина: 28,7 см
- Ширина: 2,5 см

Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

Технические характеристики

- Срок службы до: 20 000 часов
- Общий световой поток светильника: 420 lm
- Электропитание: Диапазон 220–240 В, 50–60 Гц
- Светодиод: Да
- Количество ламп: 1
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 4 W
- Код IP: IP20, защита от предметов размером более 12,5 мм, защита от попадания воды отсутствует
- Класс защиты: II – двойная изоляция

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696163207
- Масса нетто: 0,1 kg
- Масса брутто: 0,29 kg
- Высота: 329 мм
- Длина: 35 мм
- Ширина: 73 мм



Дата выпуска: 2025-03-11
Версия: 0.470

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com