

# PHILIPS

Потолочный светильник  
Twirly, 12 Вт

Потолочные светильники

2700 К

Серый



31814/87/16



## Украсьте дом светом

Естественная красота в вашем доме. Светодиодный потолочный светильник Philips myLiving Twirly излучает рассеянный теплый свет, который озарит каждый уголок комнаты. Подходит также для настенного монтажа.

### Экологичные системы освещения

- Энергосбережение
- Высококачественная светодиодная лампа
- Долгий срок службы — до 15 лет
- Теплый белый свет
- Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер

### Особые свойства

- Подходит для настенного и потолочного монтажа

### Специально для гостиной и спальни

- Идеально для отдыха и общения
- Создайте дружескую атмосферу и стильный дизайн

# Особенности

## Энергосбережение



Энергоэффективность этой лампы Philips выше, чем у традиционных источников света, что позволяет сэкономить деньги и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

## Высококачественная светодиодная лампа




Эта лампа создана на основе уникальной светодиодной технологии, разработанной Philips. Она мгновенно включается и обеспечивает мощную светоотдачу, которая сделает цвета в вашем доме еще ярче.

## Долгий срок службы



Надежный источник света. Срок службы встроенных светодиодов, используемых в этой лампе Philips, составляет до 15 000 часов, что соответствует 15 годам при использовании в среднем 3 часа в день (не менее 13 000 циклов включения-выключения). Так приятно иметь превосходное освещение в доме и не беспокоиться об обслуживании или замене ламп.

## Теплый белый свет




Свет может иметь разную цветовую температуру, которая обозначается в единицах по шкале Кельвина (К). Лампы с низкой температурой по шкале Кельвина излучают теплый, более мягкий свет, а лампы с более высоким значением температуры — более холодный свет. Эта лампа Philips излучает теплый белый свет, создающий уютную атмосферу.

## 5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на лампу, компания Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодную систему — светодиодный модуль и драйвер лампы.

## Настенный и потолочный монтаж



Светильник подходит для настенного и потолочного монтажа.

## Идеально для отдыха и общения

Гостиная — сердце любого дома, место, где все члены семьи собираются вместе и принимают гостей. Освещение гостиной и спальни должно быть функциональным и гибким — меняться в течение дня в зависимости от ситуации. С помощью правильного расположения источников света и использования игры светотени можно визуально расширить пространство и создать теплую уютную атмосферу.

**Создайте стильный дизайн**

Этот светильник создан с учетом последних модных тенденций и предпочтений. Он идеально впишется в ваш интерьер и создаст уникальную атмосферу, о которой вы давно мечтали.

# Технические характеристики

**характеристики лампы**

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

**Дизайн и отделка**

- цвет: Серый
- Материал: Металл, Пластмасса

**Срок службы**

- Количество циклов переключения: 15 000

**Взаимодействие с окружающей средой**

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

**Дополнительные функции/аксессуары в комплекте**

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Идеально подходит для настенного и потолочного монтажа: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

**Световые характеристики**

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

**Прочее**

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да

**Другие характеристики**

- Сила тока лампы: 100 mA
- Эффективность: 100 лм/В

**Размеры и вес изделия**

- Масса нетто: 0,4 kg
- Высота: 6,5 см
- Длина: 28,7 см
- Ширина: 28,7 см

**Обслуживание**

- Гарантия: 5 лет

**Технические характеристики**

- Срок службы до: 20 000 часов
- Источник света соответствует традиционной лампе: 72 В
- Диаметр: 287 мм
- Общий световой поток светильника: 1200
- Технология производства ламп: светодиодный, 240 В
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8718696122839
- Масса нетто: 0,4 kg
- Масса брутто: 0,68 kg
- Высота: 6,7 см
- Длина: 33,4 см
- Ширина: 33,4 см



Дата выпуска: 2025-03-10  
Версия: 0.688

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)