# **PHILIPS**

Потолочный/настенный светильник акцентного освещения Clockwork

Потолочные/настенные светильники акцентного освещения

### 2200-2700 K

Белый

С регулировкой яркости; WarmGlow

Простота установки благодаря



### 53170/31/P0














# Теплый свет благодаря регулировке яркости

Меняйте освещение сообразно вашему занятию. Используя светодиодные светильники акцентного освещения Philips WarmGlow, вы можете плавно настроить необходимый уровень освещения — от яркого функционального освещения для ежедневных задач до мягкого теплого свечения для отдыха. Свет становится теплее пропорционально снижению яркости.

### Подходящее освещение для удобства и отдыха

- · Простая установка благодаря ClickFix
- Высокое качество светодиодного освещения при экономии энергии
- Срок службы лампы: до 30 лет использования
- Мгновенная яркость
- Высококачественная светоотдача 500 люмен
- Чтобы вашим глазам было комфортно
- Встроенный светодиодный источник света
- Душевный комфорт в течение 5 лет гарантии

### Многофункциональное освещение для каждого момента дня

. Измените атмосферу одним поворотом диммера

### Превосходный дизайн и оптимальное освещение

- Долговечные, высококачественные материалы
- Регулируемый держатель лампы акцентного освещения для максимальной гибкости
- Идеальный световой пучок для акцентного освещения

### Особенности

### Простая установка благодаря ClickFix



Благодаря креплению ClickFix этот светильник акцентного освещения можно с легкостью установить самостоятельно. Просто установите кронштейн на потолок, подключите провода и вставьте лампу до фиксации.

### Энергосберегающие светодиодные лампы

Светодиодные лампы экономят до 80% электроэнергии по сравнению с традиционными лампами с такой же светоотдачей. Приобретая светодиодную лампу Philips, вы сразу же начинаете экономить свои деньги. Замена каждого источника света светодиодной лампой моментально положительно отражается на вашем счете за оплату электроэнергии.

### Срок службы: до 30 лет

Светодиодные лампы служат дольше, избавляя вас от необходимости в частой замене ваших источников света. Это позволяет не только значительно сократить время на утилизацию отходов, но и экономить деньги в долгосрочной перспективе.

#### Мгновенная яркость

Светодиодные светильники акцентного освещения Philips обеспечивают высокую яркость сразу после включения. Вам больше не придется ждать! Естественный теплый белый свет, как у лампы накаливания мгновенно создает уютную, чарующую обстановку.

### Высококачественная светоотдача — 500 люмен

Первоклассное освещение для вашего дома

## Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

### Встроенный светодиодный источник света

Этот светильник акцентного освещения оснащен встроенной высококачественной светодиодной лампой, обеспечивающей оптимальную светоотдачу.

### 5 лет гарантии

Наши светильники акцентного освещения созданы для долгой службы. Мы предоставляем 5 лет гарантии на готовые изделия, чтобы вы могли каждый день наслаждаться качественным и надежным освещением.

### Лампа WarmGlow с регулировкой яркости

Измените атмосферу в комнате в соответствии со своим занятием. С помощью светодиодных светильников акцентного освещения Philips WarmGlow можно создать идеальную обстановку одним поворотом диммера. Диапазон регулирования позволяет плавно перейти от удобного для работы яркого света 2700К к мягкому теплому освещению 2200К для уютного отдыха. Свет становится теплее пропорционально снижению яркости.

### Высококачественные материалы

Светильники акцентного освещения сделаны из долговечных, высококачественных материалов с превосходной отделкой. Этот надежный продукт обеспечит комфортную атмосферу и освещение вашего дома на протяжении долгих лет.

# Удобная регулировка держателя лампы акцентного освещения

Регулируемый держатель лампы акцентного освещения позволяет направить свет в нужную точку.

### Идеально подходит для акцентного освещения

Этот современный светодиодный светильник акцентного освещения обладает стандартным широким углом светового потока (40 градусов), поэтому превосходно подходит как для акцентного, так и для общего освещения. Его можно использовать на кухне, в гостиной или столовой.

# Технические характеристики

### характеристики лампы

• Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

### Дизайн и отделка

 цвет: Белый свет • Материал: Металл

### Срок службы

• Количество циклов переключения: 50 000

### Взаимодействие с окружающей средой

• Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

### Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Регулируемый держатель лампы: Да
- · Крепление click!FIX: Да
- . Совместимость со всеми видами диммеров: Да
- Строго определенные лучи света: Да
- Встроенные светодиоды: Да

#### Световые характеристики

• Коэффициент цветопередачи (CRI):

### Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Кухня, Домашний офис, Коридор
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные/настенные светильники акцентного освещения
- EveComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования, WarmGlow

### Другие характеристики

• Эффективность: 111 лм/В

#### Размеры и вес изделия

Масса нетто: 0,490 kg

 Высота: 9.0 см Длина: 11 см Ширина: 11 см

### Обслуживание

• Гарантия: 5 лет

#### Технические характеристики

- Срок службы до: 30 000 часов
- Общий световой поток светильника: 500
- Технология производства ламп: светодиодный, Безопасное сверхнизкое напряжение
- Цвет излучения: 2200-2700
- Электропитание: 220-240 пер. тока
- Светодиод: Да
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: F
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 6.5
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I
- Заменяемый источник света: нет
- Количество источников света: 1

### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC продукт: 8718696154533
- Масса нетто: 0,49 kg Масса брутто: 0,55 kg
- Высота: 11,8 см
- Длина: 10,3 см
- Ширина: 11,3 см



Дата выпуска: 2025-04-19 Версия: 0.1709 © 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.