

PHILIPS

Настольная лампа Gradient Signe

Hue White & Color
Ambiance

черный

Управление по Bluetooth из приложения

Управление из приложения или голосом*

Добавьте блок управления Hue, чтобы расширить возможности



8718696176245



Интуитивные интеллектуальные световые решения

Настольная лампа Signe градиент не только органично впишется в интерьер вашего дома благодаря своему изящному и стильному дизайну в черном цвете, но и позволит смешать различные оттенки цвета, окрашивая стены уникальным светом с плавным переходом цветов.

Безграничные возможности

- Синхронизируйте фильмы, телешоу, музыку и игры с умным освещением

Интуитивные интеллектуальные световые решения

- Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
- Голосовое управление освещением*
- Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению
- Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света
- Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge
- Варианты динамичного освещения
- Гармоничная смесь цветов


Особенности

Синхронизируйте фильмы, телешоу, музыку и игры с умным освещением




Существенно разнообразьте свои развлечения, синхронизировав происходящее на экране или ритм музыки с умным освещением.* Выберите способ синхронизации освещения в комнате с фильмом, музыкой (включая нашу интеграцию Spotify!), телевизионным шоу или игрой и наблюдайте за тем, как цветные лампы реагируют на них в вашей зоне развлечений. *Требуется блок управления Hue Bridge

Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth



С помощью приложения Hue Bluetooth вы можете управлять всем интеллектуальным освещением Hue в одной комнате вашего дома. Добавьте до 10 интеллектуальных источников света и управляйте ими всего одним нажатием кнопки на мобильном устройстве.

Голосовое управление освещением*



Philips Hue работает с Amazon Alexa и Google Assistant при подключении к совместимому устройству Google Nest или Amazon Echo. С помощью простых голосовых команд можно управлять одним или несколькими светильниками в помещении.

Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению



Мгновенно создавайте особую атмосферу для любого мероприятия в своем доме с более чем 16 млн цветов. Одним нажатием кнопки вы можете создать праздничное настроение для вечеринки, превратить свою гостиную в кинотеатр, украсить интерьер цветными акцентами и многое другое.

Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света



Эти лампы и светильники предлагают различные оттенки теплого или нейтрально белого света. Благодаря полной регулировке яркости от яркого до слабого ночного освещения вы можете выбрать идеальные оттенки и яркость света для ваших повседневных нужд.

Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge



Блок управления Bridge открывает возможности, которые делают умное освещение по-настоящему умным — управление освещением вне дома, управление голосом, автоматическое освещение и многое другое. Добавьте к своей системе блок управления Bridge, чтобы создать эффект присутствия, использовать безопасные и надежные технологии и многое другое. Блок управления Bridge — это ключ к умному освещению — ничего подобного вы раньше не видели.

Варианты динамичного освещения



Создайте особую атмосферу с помощью живого света. Используйте

динамичное освещение, чтобы поднять настроение в любой ситуации.

Гармоничная смесь цветов



В одном светильнике можно гармонично смешивать несколько цветов. Эти цвета естественным образом сочетаются друг с другом, создавая уникальный эффект освещения.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: черный
- Материал: Алюминий

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с приложением Hue и переключателем: Да
- Портативная: нет
- Прилагается адаптер питания: Да
- Протокол ZigBee Light Link: Да

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): >80

Прочее

- Тип: Настольная лампа

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,72 kg
- Длина кабеля: 2 м
- Высота: 55,3 см
- Длина: 11,1 см
- Ширина: 11,1 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Световой поток при 4000K: 1 040 лм
- Срок службы до: 25 000 часов
- Цвет излучения: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Электропитание: 100–240 В, 50–60 Гц
- Светодиод: Да
- Встроенный светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 11,8
- Код IP: IP20
- Класс защиты: II – двойная изоляция
- Возможность замены источника света: Источник света (светодиод), заменяемый специалистом
- Возможность замены управляющих ПРА: Управляющий ПРА, заменяемый конечным пользователем
- Световой поток при 2700K: 730 лм

Поддержка

- Совместимо с функцией «Эффекты»: Yes
- Приложение Philips Hue: iOS 15 и более поздней версии, Android 10.0 и более поздней версии

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696176245
- Масса нетто: 0,83 kg
- Масса брутто: 1,16 kg
- Высота: 576 мм
- Длина: 146 мм
- Ширина: 140 мм
- Номер материала (12NC): 915005987001



Дата выпуска: 2024-04-20
Версия: 0.503

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com