

PHILIPS

Прозрачная филаментная
лампа, 60 Вт, G93, цоколь
E27

Светодиод

2700 К


806 лм

15 000 ч

Без регулировки яркости



8718696742457



Уникальный дизайн

Лампы выполнены в классической форме обычных ламп накаливания, однако потребляют на 80 % меньше электроэнергии. Благодаря широкому углу распределения пучка света обеспечивается равномерное освещение всех объектов.

Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для общего освещения комнаты

Нечто большее, чем просто освещение

- Винтажный стиль и современная светодиодная технология

Особенности

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы

ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Идеально подходит для общего освещения



Современный свет стандартных светодиодных ламп Philips для общего освещения, отлично подходящего для любых комнат.

Винтажный стиль и современная светодиодная технология

Лампы LED Classic работают на основе стандартной энергосберегающей светодиодной технологии. Лампа в ретро-стиле с инновационной технологией освещения.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Форма: шар
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Лампа в форме шара рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Прозрачный
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стекло

Размеры лампы

- Высота: 14 см
- Ширина: 9,5 см

Дизайн и отделка

- Материал: Стекло

Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Время прогрева до 60 % света: 0.5 s
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 2700 К
- Светоотдача: 806 лм
- Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM): 0,4
- Эффективность (номинальная) (ном.): 115,00 лм/В

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

Другие характеристики

- Эффективность: 115 лм/В
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Информация об упаковке

- Линейка продуктов: LED Classic, EyeComfort
- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245700
- Название изделия: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Мощность

- Коэффициент мощности (доля): 0.51

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 7 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Энергопотребление: 7 В
- Метка энергоэффективности (EEL): E

Размеры и вес изделия

- Длина: 14 см

Расчетные значения

- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 1825195
- Исходное измерение потока: Sphere
- Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000–3–3: 1
- Частота сети: 50 to 60 Hz
- Возможность диммирования: Нет
- Цоколь: E27

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696742457
- Масса нетто: 0,07 kg
- Масса брутто: 0,15 kg
- Высота: 19,5 см
- Длина: 10,4 см
- Ширина: 10,4 см
- Номер материала (12NC): 929001387901



Дата выпуска: 2024-09-21
Версия: 0.727

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com