

# PHILIPS

Лампа 120 Вт, А67,  
цоколь E27

Светодиод

6500 К

1800 лм

10 000 ч



8718699640491



## Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

### Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

# Особенности

## Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

## Не содержит ртути Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

## Размеры лампы

- Высота: 13,2 см
- Ширина: 6,8 см

## Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Диапазон температур окружающей среды: От -20 до +45 °C

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 6500 К
- Номинальная светоотдача: 1800 лм
- Время прогрева до 60 % света: 0.5 s
- Код цвета: 865 | CCT of 6500K
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 6500 К
- Светоотдача: 1 800 лм
- Эффективность (номинальная) (ном.): 124 лм/В

## Прочее

- EyeComfort: нет

## Другие характеристики

- Эффективность: 124 лм/В
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

#### Информация об упаковке

- EAN: 8718699640491
- EOC: 871869964049100
- Название изделия: LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

#### Мощность

- Коэффициент мощности (доля): 0.51

#### Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 14,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 120 В
- Энергопотребление: 14,5 В

#### Размеры и вес изделия

- Длина: 13,2 см

#### Расчетные значения

- Номинальный срок службы: 12 000 часов

#### Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Возможность диммирования: Нет
- Цоколь: E27

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699640491
- Масса нетто: 0,13 kg
- Масса брутто: 0,17 kg
- Высота: 13,8 см
- Длина: 6,9 см
- Ширина: 6,9 см
- Номер материала (12NC): 929002003949



Дата выпуска: 2024-07-07  
Версия: 0.93

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)