

PHILIPS

Лампа 100 Вт, А65,
цоколь E27

Светодиод

4000 К

1450 лм

12 000 ч



8718699647872



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Комфорт для глаз

Особенности

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Не содержит ртути



Лампа не содержит ртути, поэтому ее не нужно утилизировать как опасные отходы. Благодаря этому вы можете сделать свой дом более экологичным без лишних усилий.

Комфорт для глаз



Сложно не заметить, что резкий свет напрягает глаза. Слишком высокая яркость вызывает бликование. Слишком мягкий свет приводит к мерцанию. Однако теперь вы можете осветить жилище светодиодными лампами, которые не утомляют глаза и создают идеальную атмосферу.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 12 см
- Ширина: 6 см

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 12 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 К
- Номинальная светоотдача: 1450 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 840 | CCT of 4000K

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

Другие характеристики

- Эффективность: 111 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699647872
- EOC: 871869964787200
- Название изделия: ESS LEDBulb 13W 1450lm E27 840 1CT/12RCA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 13 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 100 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 12 см

Расчетные значения

- Номинальная пиковая интенсивность: 286 cd

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699647872
- Масса нетто: 0,08 kg
- Масса брутто: 0,1 kg
- Высота: 11,8 см
- Длина: 6,2 см
- Ширина: 6,2 см



Дата выпуска: 2025-03-10
Версия: 0.127

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com